

## KQI-M3/-2,5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Conector de cables aislado en PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico, excepto conector de encastre

### Datos generales para pedido

|            |   |
|------------|---|
| Versión    | Terminale planos, Conector de cables aislado, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Código     | <a href="#">1492250000</a>  |
| Tipo       | KQI-M3/-2,5   |
| GTIN (EAN) | 4050118302073   |
| Cantidad   | 100 Pieza   |

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Peso neto 0.81 g

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Conector**Sección de conexión del conductor, max. 2.5 mm<sup>2</sup> Sección de conexión del conductor, min. 1.5 mm<sup>2</sup>Sección de conexión del conductor 2.5 mm<sup>2</sup> Aislamiento disponible

Material/plástico PC Orificio M 3

Color de identificación azul Diámetro interior del vástago (d1) 2.3 mm

Diámetro exterior del vástago (d3) 6 mm Longitud de conexión (l) 17 mm

Diámetro interior de la brida (d2) 3.2 mm Diámetro interior de la abrazadera (d4) 4.4 mm


**Clasificaciones**

ETIM 8.0 EC001059 ETIM 9.0 EC001059

ETIM 10.0 EC001059 ECLASS 14.0 27-40-02-12

ECLASS 15.0 27-40-02-12

Dibujos



### Crimping tools



Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

### Datos generales para pedido

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | HTI 15                     | Versión   |
| Código     | <a href="#">9014400000</a> | Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para                                |
| GTIN (EAN) | 4008190159412              | conector de cables aislado, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Crimpado doble        |
| Cantidad   | 1 ST                       |   |
| Tipo       | CTI 6                      | Versión   |
| Código     | <a href="#">9006120000</a> | Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,                               |
| GTIN (EAN) | 4008190044527              | 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada oval, Crimpado doble              |
| Cantidad   | 1 ST                       |   |
| Tipo       | CTI 6 G                    | Versión   |
| Código     | <a href="#">9202850000</a> | Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para                                |
| GTIN (EAN) | 4032248517855              | conector de cables aislado, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada oval, |
| Cantidad   | 1 ST                       | Crimpado paralelo   |