



Los señalizadores MetalliCard, disponibles en aluminio y acero inoxidable, dan respuesta a una amplia gama de necesidades de identificación. Las etiquetas de aluminio anodizado son una opción asequible para un gran número de aplicaciones; además, el empleo de varios colores garantiza una impresión de grandes contrastes. En las exigentes industrias química y de procesos, puedes confiar en los señalizadores de acero inoxidable MetalliCard gracias a su excelente resistencia. Sus formatos cubren cualquier necesidad de identificación. Garantizan una señalización de elevada calidad tanto en equipos pequeños como en placas de identificación. MetalliCard ofrece además una gran variedad de opciones de instalación. MetalliCard son señalizadores de uso universal gracias a sus múltiples sistemas de fijación: adhesivo, remachado, con portaetiquetas o carriles, o en combinación con abrazaderas de acero inoxidable. Una perforación especial en los señalizadores SFX-M permite la utilización de abrazaderas de acero. Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

### Datos generales para pedido

Código	1341110000
Tipo	<a href="#">INLAY SFX-M 11/60</a>
GTIN (EAN)	4050118145601
Cantidad	1 Pieza

**INLAY SFX-M 11/60**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	120 mm	Profundidad (pulgadas)	4.7244 inch
Altura	8 mm	Altura (pulgadas)	0.315 inch
Anchura	76 mm	Anchura (pulgadas)	2.9921 inch
Peso neto	76 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención  
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos generales**

Versión Soporte para 5 Anchura 76 mm  
señalizaciones

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ETIM 10.0	EC001675	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		

**INLAY SFX-M 11/60**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****SFX-M 11/60**

Los señalizadores MetalliCard, disponibles en aluminio y acero inoxidable, dan respuesta a una amplia gama de necesidades de identificación. Las etiquetas de aluminio anodizado son una opción asequible para un gran número de aplicaciones; además, el empleo de varios colores garantiza una impresión de grandes contrastes. En las exigentes industrias química y de procesos, puedes confiar en los señalizadores de acero inoxidable MetalliCard gracias a su excelente resistencia. Sus formatos cubren cualquier necesidad de identificación. Garantizan una señalización de elevada calidad tanto en equipos pequeños como en placas de identificación. MetalliCard ofrece además una gran variedad de opciones de instalación. MetalliCard son señalizadores de uso universal gracias a sus múltiples sistemas de fijación: adhesivo, remachado, con portaetiquetas o carriles, o en combinación con abrazaderas de acero inoxidable. Una perforación especial en los señalizadores SFX-M permite la utilización de abrazaderas de acero. Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

**Datos generales para pedido**

Tipo	SFX-M 11/60 AL	Versión
Código	<a href="#">1327780000</a>	MetalliCard, Señalizadores para cables y conductores, 7 - 40 mm, 60
GTIN (EAN)	4050118132649	x 11 mm, plata
Cantidad	50 ST	
Tipo	SFX-M 11/60 ST	Versión
Código	<a href="#">1327790000</a>	MetalliCard, Señalizadores para cables y conductores, 7 - 40 mm, 60
GTIN (EAN)	4050118132656	x 11 mm, plata
Cantidad	50 ST	