

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos,4 mm ² ,6 mm ²
Código	<u>1492650000</u>
Tipo	KQNG-M5/-6
GTIN (EAN)	4050118302462
Cantidad	100 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2026-03-31T00:00:00+02:00





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

logaciones

ROHS	Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 1.57 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento d RoHS	e la directiva Conforme sin exención
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Conector

Sección de conexión del conductor,	6 mm ²	Sección de conexión del conductor	4 mm²
max.			
Aislamiento	no disponible	Orificio	C 5
Diámetro interior del vástago (d1)	3.6 mm	Diámetro exterior del vástago (d3)	10 mm
Longitud del vástago (a)	6 mm	Longitud de conexión (I)	15 mm
Diámetro interior de la brida (d2)	5.3 mm		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92
ECLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92
ECLASS 13.0	27-40-02-92	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Versión del catálogo / Dibujos






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Crimping tools



Herramientas para prensar contactos no aislados terminales planos enrollados, terminales planos tubulares, terminales planos macho, conectores paralelo y serie

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

Datos generales para pedido

Tipo	HTN 21	Versión
Código	9014610000	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,
GTIN (EAN)	4008190152734	0.5mm², 6mm², Conexión crimpada con engastes
Cantidad	1 ST	

Herramientas



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-lon con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

EPG 45	Versión
<u>1500830000</u>	Herramienta para prensar, 6mm², 150mm², Conexión crimpada
4050118309317	hexagonal, Cirmpado WM, Conexión crimpada con engastes,
1 ST	Crimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
EPG 60	Versión
<u>2453810000</u>	Herramientas para prensar, Herramientas, Herramienta para prensar,
4050118468434	6mm², 300mm², Conexión crimpada hexagonal, Cirmpado WM,
1 ST	Conexión crimpada con engastes, Crimpado trapezoidal, Conexión
	crimpada oval
HPG 60	Versión
<u>2453820000</u>	6mm², 300mm², Conexión crimpada hexagonal, Cirmpado WM,
4050118468427	Conexión crimpada con engastes, Crimpado trapezoidal, Conexión
1 ST	crimpada oval
APG 80	Versión
<u>1502390000</u>	6mm², 400mm²
4050118310627	
H 22	1500830000 4050118309317 1 ST EPG 60 2453810000 4050118468434 1 ST HPG 60 2453820000 4050118468427 1 ST APG 80 1502390000

Fecha de creación 29.10.2025 02:34:09 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos 4