

**CRIMPSET PZ 10 SQR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Juegos para prensar****Datos generales para pedido**

Versión	Surtid Herramienta para prensar, Herramienta para prensar: PZ 10 SQR, Herramienta para desaislar: STRIPAX, Zona de prensado, min.: 0.14, Color: Weidmüller
Código	<a href="#">1542280000</a>
Tipo	CRIMPSET PZ 10 SQR
GTIN (EAN)	4050118347050
Cantidad	1 Pieza
Embalaje	Caja de plástico

**CRIMPSET PZ 10 SQR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Profundidad	261 mm	Profundidad (pulgadas)	10.2756 inch
Altura	57 mm	Altura (pulgadas)	2.2441 inch
Anchura	338 mm	Anchura (pulgadas)	13.3071 inch
Peso neto	1586.64 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

**Datos técnicos**

Descripción del artículo Juego compuesto de herramienta de prensado cuadrado hasta 10 mm<sup>2</sup>, herramienta de desaislado y terminales tubulares en código de colores Weidmüller

**Juegos**

Zona de prensado, max.	10 mm <sup>2</sup>	Zona de prensado, min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Embalaje	Caja de plástico	Herramienta para desaislar	STRIPAX
Herramienta para prensar	PZ 10 SQR	Color	Weidmüller
Número de AEH	2900 pcs.		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## CRIMPSET PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Herramientas



- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosos de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

### Datos generales para pedido

Tipo	STRIPAX	Versión
Código	<a href="#">9005000000</a>	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar
GTIN (EAN)	4008190072506	
Cantidad	1 ST	

### Crimping tools



- Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento
- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
  - Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

### Datos generales para pedido

Tipo	PZ 10 SQR	Versión
Código	<a href="#">1445080000</a>	Herramienta para prensar terminales tubulares, 0.14mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4050118250152	Crimpado cuadrado
Cantidad	1 ST	

### En bolsa



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

## CRIMPSET PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

## Datos generales para pedido

Tipo	H0,5/14 OR	Versión
Código	<a href="#">0690700000</a>	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, naranja
GTIN (EAN)	4008190015770	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/14 W	Versión
Código	<a href="#">0462900000</a>	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190033248	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,0/14 GE	Versión
Código	<a href="#">0463000000</a>	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190024697	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,5/14 R	Versión
Código	<a href="#">0463100000</a>	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190065089	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H2,5/15D BL	Versión
Código	<a href="#">9019160000</a>	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, azul
GTIN (EAN)	4008190028732	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H4,0/20D GR	Versión
Código	<a href="#">9019200000</a>	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190126575	
Cantidad	500 ST	

Para conductores de 6,0 mm<sup>2</sup>

- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

## Datos generales para pedido

Tipo	H6,0/20 SW	Versión
Código	<a href="#">0533500000</a>	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190183905	
Cantidad	100 ST	


## CRIMPSET PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Accesorios

#### Para conductores de 10,0 mm<sup>2</sup>



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

#### Datos generales para pedido

Tipo	H10.0/22 EB	Versión
Código	<a href="#">0534200000</a>	Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 12 mm, marfil
GTIN (EAN)	4008190033460	
Cantidad	100 ST	

### Cajas vacías



- Caja de estuche en polipropileno irrompible
- Almacenamiento móvil y claro con una ocupación mínima de espacio
- Con 2 cierres deslizantes estables
- Las cajas con compartimentos pueden colocarse de pie y apilarse con total seguridad
- Pueden dividirse con piezas especiales de inserción

#### Datos generales para pedido

Tipo	KOFFER PSC4-01	Versión
Código	<a href="#">9028860000</a>	Herramientas, Caja de surtido
GTIN (EAN)	4032248304608	
Cantidad	1 ST	