

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Juegos para prensar

# Datos generales para pedido

Versión	Surtido Herramienta para prensar, Herramienta para prensar: PZ 10 SQR, Herramienta para desais- lar: STRIPAX, Zona de prensado, min.: 0.14, Color: otros
Código	<u>1542310000</u>
Tipo	CRIMPSET PZ 10 SQR T
GTIN (EAN)	4050118347210
Cantidad	1 Pieza
Embalaje	Caja de plástico





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

Dim	ane	inne	e v	pesos
	CIIS	.0	Эу	heada

Profundidad	261 mm	Profundidad (pulgadas)	10.2756 inch
Altura	57 mm	Altura (pulgadas)	2.2441 inch
Anchura	338 mm	Anchura (pulgadas)	13.3071 inch
Peso neto	1592.8 g		

# Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

### **Datos técnicos**

Descripción del artículo	Juego compuesto de
	herramienta de prensado
	cuadrado hasta 10 mm²,
	herramienta de desaislado
	v terminales tubulares en

otro código de colores

# Juegos

Zona de prensado, max.	10 mm²	Zona de prensado, min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Embalaje	Caja de plástico	Herramienta para desaislar	STRIPAX
Herramienta para prensar	PZ 10 SQR	Color	Miscellaneous
Número de AFH	2900 ncs		

# Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 9.0	27-40-02-18
ECLASS 9.1	27-40-02-18	ECLASS 10.0	27-40-02-18
ECLASS 11.0	27-40-02-18	ECLASS 12.0	27-40-02-18
ECLASS 13.0	27-40-02-18	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accesorios**

#### **Herramientas**



- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- · Ajustable a diferentes grosores de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- · Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

### Datos generales para pedido

Tipo	STRIPAX	Versión
Código	9005000000	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar
GTIN (EAN)	4008190072506	
Cantidad	1 ST	

### **Crimping tools**



Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

### Datos generales para pedido

9	attoo gonoranoo pana poanao		
Tipo	PZ 10 SQR	Versión	
Código	1445080000	Herramienta para prensar terminales tubulares, 0.14mm², 10mm²,	
GTIN (EAN)	4050118250152	Crimpado cuadrado	
Cantidad	1 ST		

#### En bolsa



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accesorios**

# Datos generales para pedido

Tipo	H0,5/14D W	Versión
Código	9019010000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190120931	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/14T HBL	Versión
Código	9021040000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, Celeste
GTIN (EAN)	4008190083168	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,0/14D R	Versión
Código	9019080000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190090623	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,5/14D SW	Versión
Tipo Código	H1,5/14D SW 9019120000	Versión Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, negro
Código	9019120000	
Código GTIN (EAN)	9019120000 4008190153793	
Código GTIN (EAN) Cantidad	9019120000 4008190153793 500 ST	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, negro
Código GTIN (EAN) Cantidad	9019120000 4008190153793 500 ST H2,5/15T GR	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, negro  Versión
Código GTIN (EAN) Cantidad Tipo Código	9019120000 4008190153793 500 ST H2,5/15T GR 9021070000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, negro  Versión
Código GTIN (EAN) Cantidad Tipo Código GTIN (EAN)	9019120000 4008190153793 500 ST H2,5/15T GR 9021070000 4008190128944	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, negro  Versión
Código GTIN (EAN) Cantidad Tipo Código GTIN (EAN) Cantidad	9019120000 4008190153793 500 ST H2,5/15T GR 9021070000 4008190128944 500 ST	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, negro  Versión  Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, gris
Código GTIN (EAN) Cantidad Tipo Código GTIN (EAN) Cantidad	9019120000 4008190153793 500 ST H2,5/15T GR 9021070000 4008190128944 500 ST H4,0/20T OR	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, negro  Versión  Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, gris  Versión

### Para conductores de 6,0 mm<sup>2</sup>



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

# Datos generales para pedido

Tipo	H6,0/20T GN	Versión
Código	9021130000	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190111731	
Cantidad	100 ST	




#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accesorios**

#### Para conductores de 10,0 mm<sup>2</sup>



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

### Datos generales para pedido

 Tipo
 H10,0/22T BR
 Versión

 Código
 9021150000
 Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 12 mm, marrón

 GTIN (EAN)
 4008190086886

#### Cajas vacías

Cantidad



100 ST

- Caja de estuche en polipropileno irrompible
- Almacenamiento móvil y claro con una ocupación mínima de espacio
- Con 2 cierres deslizantes estables
- Las cajas con compartimentos pueden colocarse de pie y apilarse con total seguridad
- Pueden dividirse con piezas especiales de inserción

### Datos generales para pedido

 Tipo
 KOFFER PSC4-01
 Versión

 Código
 9028860000
 Herramientas, Caja de surtido

 GTIN (EAN)
 4032248304608

 Cantidad
 1 ST

Fecha de creación 12.11.2025 06:29:00 MEZ