

**Conecotor de cables aislado en PVC o PC/PA**

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico, excepto conector de encastre

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos,Conector de cables aislado,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² ,amarillo
Código	1491480000
Tipo	VPLI/4,0-6,0
GTIN (EAN)	4050118301359
Cantidad	100 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Peso neto	1.39 g
-----------	--------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Conector

Sección de conexión del conductor, max.	6 mm ²
---	-------------------

Sección de conexión del conductor	6 mm ²
-----------------------------------	-------------------

Material/plástico	PA
-------------------	----

Color de identificación	amarillo
-------------------------	----------

Longitud 2 (l2)	7 mm
-----------------	------

Sección de conexión del conductor, min.	4 mm ²
---	-------------------

Aislamiento	Totalmente aislado
-------------	--------------------

Longitud 1 (l1)	21.2 mm
-----------------	---------

Diámetro interior del vástago (d1)	3.6 mm
------------------------------------	--------

Diámetro interior de la abrazadera (d4)	5.4 mm
---	--------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001059
----------	----------

ETIM 10.0	EC001059
-----------	----------


ECLASS 15.0	27-40-02-12
-------------	-------------

ETIM 9.0	EC001059
----------	----------

ECLASS 14.0	27-40-02-12
-------------	-------------



Dibujos



Accesorios**Crimping tools**

Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

Datos generales para pedido

Tipo	CTI 6	Versión
Código	9006120000	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm ² , 6mm ² , Conexión crimpada oval, Crimpado doble
Cantidad	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versión
Código	9202850000	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para
GTIN (EAN)	4032248517855	conector de cables aislado, 0.5mm ² , 6mm ² , Conexión crimpada oval,
Cantidad	1 ST	Crimpado paralelo