



Conector de encastre completamente aislado en PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar

**Datos generales para pedido**

Versión	Terminale planos,Conector de cables aislado,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,amarillo
Código	<a href="#">1491570000</a>
Tipo	VSTI/4,0-6,0
GTIN (EAN)	4050118301809
Cantidad	100 Pieza

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Peso neto	2.43 g
-----------	--------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Conector**

Sección de conexión del conductor, max.	6 mm <sup>2</sup>
---	-------------------

Sección de conexión del conductor	6 mm <sup>2</sup>
-----------------------------------	-------------------

Material/plástico	PC
-------------------	----

Color de identificación	amarillo
-------------------------	----------

Longitud 2 (l2)	15 mm
-----------------	-------

Sección de conexión del conductor, min. 4 mm <sup>2</sup>
---

Aislamiento	Totalmente aislado
-------------	--------------------

Longitud 1 (l1)	27 mm
-----------------	-------

Diámetro interior del vástagos (d1)	3.6 mm
-------------------------------------	--------

Diámetro interior de la abrazadera (d4)	6.4 mm
---	--------

**Clasificaciones**

ETIM 6.0	EC001059
----------	----------

ETIM 8.0	EC001059
----------	----------

ETIM 10.0	EC001059
-----------	----------

ECLASS 9.1	27-40-02-12
------------	-------------

ECLASS 11.0	27-40-02-12
-------------	-------------

ECLASS 13.0	27-40-02-12
-------------	-------------

ECLASS 15.0	27-40-02-12
-------------	-------------

ETIM 7.0	EC001059
----------	----------

ETIM 9.0	EC001059
----------	----------


ECLASS 9.0	27-40-02-12
------------	-------------

ECLASS 10.0	27-40-02-12
-------------	-------------

ECLASS 12.0	27-40-02-12
-------------	-------------

ECLASS 14.0	27-40-02-12
-------------	-------------

**Dibujos**



**Accesorios****Crimping tools**

Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

**Datos generales para pedido**

Tipo	CTI 6	Versión
Código	<a href="#">9006120000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada oval, Crimpado doble
Cantidad	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versión
Código	<a href="#">9202850000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para
GTIN (EAN)	4032248517855	conector de cables aislado, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada oval,
Cantidad	1 ST	Crimpado paralelo