


## VFSKHI/1,5-2,5/638

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

### Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , azul
Código	<a href="#">1491720000</a>
Tipo	VFSKHI/1,5-2,5/638
GTIN (EAN)	4050118301564
Cantidad	100 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

Peso neto 0.99 g

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbfbfeb1b3

#### Conector

Sección de conexión del conductor, max. 2.5 mm<sup>2</sup> Sección de conexión del conductor, min. 1.5 mm<sup>2</sup>

Sección de conexión del conductor 2.5 mm<sup>2</sup> Aislamiento disponible

Dimensión 6,3 x 0,8 mm Material/plástico PVC

Longitud 1 (l1) 20.8 mm Color de identificación azul

Ancho de conexión (d2) 6.3 mm Espesor de conexión (d3) 0.5 mm

#### Clasificaciones

ETIM 8.0 EC000516 ETIM 9.0 EC000516

ETIM 10.0 EC000516 ECLASS 14.0 27-44-03-92

ECLASS 15.0 27-44-03-92

**Dibujos**



## Accesorios

### Crimping tools



Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

### Datos generales para pedido

Tipo	HTI 15	Versión
Código	<a href="#">9014400000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para conector de cables aislado, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Crimpado doble
GTIN (EAN)	4008190159412	
Cantidad	1 ST	
Tipo	CTI 6	Versión
Código	<a href="#">9006120000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada oval, Crimpado doble
GTIN (EAN)	4008190044527	
Cantidad	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versión
Código	<a href="#">9202850000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para conector de cables aislado, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada oval, Crimpado paralelo
GTIN (EAN)	4032248517855	
Cantidad	1 ST	