

**Conecotor de cables aislado en PVC o PC/PA**

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico, excepto conector de encastre

**Datos generales para pedido**

Versión	Terminale planos,Conector de cables aislado,1 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,rojo
Código	<a href="#">1491770000</a>
Tipo	VSTVI/0,5-1,0
GTIN (EAN)	4050118301465
Cantidad	100 Pieza

**VSTVI/0,5-1,0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

RoHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Peso neto	1.25 g
-----------	--------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
---	-----------------------

Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
-------------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbbfeb1b3
------	--------------------------------------

**Conector**

Sección de conexión del conductor, max.	1 mm <sup>2</sup>
---	-------------------

Sección de conexión del conductor	1 mm <sup>2</sup>
-----------------------------------	-------------------

Material/plástico	PVC
-------------------	-----

Color de identificación	rojo
-------------------------	------

Espesor de conexión (d3)	0.8 mm
--------------------------	--------

Sección de conexión del conductor, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
---	---------------------

Aislamiento	disponible, Parcialmente aislado
-------------	----------------------------------

Longitud 1 (l1)	23.9 mm
-----------------	---------

Ancho de conexión (d2)	6.3 mm
------------------------	--------

Longitud 3 (l3)	8.2 mm
-----------------	--------

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000516
----------	----------

ETIM 10.0	EC000516
-----------	----------


ECLASS 15.0	27-44-03-92
-------------	-------------

**VSTVI/0,5-1,0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**



**Accesorios****Crimping tools**

Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

**Datos generales para pedido**

Tipo	HTI 15	Versión
Código	<a href="#">9014400000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para
GTIN (EAN)	4008190159412	conector de cables aislado, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Crimpado doble
Cantidad	1 ST	
Tipo	CTI 6	Versión
Código	<a href="#">9006120000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada oval, Crimpado doble
Cantidad	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versión
Código	<a href="#">9202850000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para
GTIN (EAN)	4032248517855	conector de cables aislado, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada oval,
Cantidad	1 ST	Crimpado paralelo