



Terminales planos aislados en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

**Datos generales para pedido**

Versión	Terminale planos,Conector de cables aislado,2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,azul
Código	<a href="#">1491850000</a>
Tipo	FSKI/1,5-2,5/488
GTIN (EAN)	4050118301687
Cantidad	100 Pieza

**Datos técnicos**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Peso neto	0.86 g
-----------	--------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
---	-----------------------

Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
-------------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbbfeb1b3
------	--------------------------------------

**Conector**

Sección de conexión del conductor, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, min. 1.5 mm <sup>2</sup>
---	---------------------	---

Sección de conexión del conductor	2.5 mm <sup>2</sup>	Aislamiento	disponible, Parcialmente aislado
-----------------------------------	---------------------	-------------	----------------------------------

Dimensión	4,8 x 0,8 mm
-----------	--------------

Color de identificación	azul
-------------------------	------

**Clasificaciones**

ETIM 6.0	EC000516	ETIM 7.0	EC000516
----------	----------	----------	----------

ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
----------	----------	----------	----------

ETIM 10.0	EC000516	ECLASS 9.0	27-44-03-92
-----------	----------	------------	-------------

ECLASS 9.1	27-40-02-90	ECLASS 10.0	27-44-03-92
------------	-------------	-------------	-------------


ECLASS 11.0	27-44-03-92	ECLASS 12.0	27-44-03-92
-------------	-------------	-------------	-------------

ECLASS 13.0	27-44-03-92	ECLASS 14.0	27-44-03-92
-------------	-------------	-------------	-------------

ECLASS 15.0	27-44-03-92		
-------------	-------------	--	--



## Dibujos



**Accesorios****Crimping tools**

Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

**Datos generales para pedido**

Tipo	HTI 15	Versión
Código	<a href="#">9014400000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para
GTIN (EAN)	4008190159412	conector de cables aislado, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Crimpado doble
Cantidad	1 ST	
Tipo	CTI 6	Versión
Código	<a href="#">9006120000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada oval, Crimpado doble
Cantidad	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versión
Código	<a href="#">9202850000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para
GTIN (EAN)	4032248517855	conector de cables aislado, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada oval,
Cantidad	1 ST	Crimpado paralelo