

KQI-M3/-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Conector de cables aislado en PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico, excepto conector de encastre

Datos generales para pedido

| | |
|------------------------|---|
| Versión | Terminale planos, Conector de cables aislado, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ² |
| Código | 1492100000 |
| Tipo | KQI-M3/-0,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118302011 |
| Cantidad | 100 Pieza |
| Estado de entrega | Este artículo no estará disponible en el futuro. |
| Última fecha de pedido | 2026-03-31T00:00:00+02:00 |

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 0.24 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Conector

Sección de conexión del conductor, max. 0.5 mm² Sección de conexión del conductor, min. 0.1 mm²

Sección de conexión del conductor 0.5 mm² Aislamiento disponible

Material/plástico PA Orificio M 3

Color de identificación amarillo Diámetro interior del vástago (d1) 1 mm

Diámetro exterior del vástago (d3) 5 mm Longitud de conexión (l) 14 mm

Diámetro interior de la brida (d2) 3.2 mm Diámetro interior de la abrazadera (d4) 2.3 mm


Clasificaciones

ETIM 8.0 EC001059 ETIM 9.0 EC001059

ETIM 10.0 EC001059 ECLASS 14.0 27-40-02-12

ECLASS 15.0 27-40-02-12

Dibujos



Crimping tools



Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | HTI 15 | Versión |
| Código | 9014400000 | Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | conector de cables aislado, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Crimpado doble |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | CTI 6 | Versión |
| Código | 9006120000 | Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos, |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | 0.5mm ² , 6mm ² , Conexión crimpada oval, Crimpado doble |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | CTI 6 G | Versión |
| Código | 9202850000 | Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | conector de cables aislado, 0.5mm ² , 6mm ² , Conexión crimpada oval, |
| Cantidad | 1 ST | Crimpado paralelo |