

KQI-M8/-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Conector de cables aislado en PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico, excepto conector de encastre

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
Código	1492500000
Tipo	KQI-M8/-16
GTIN (EAN)	4050118302516
Cantidad	50 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 5.1 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

ConectorSección de conexión del conductor, max. 16 mm² Sección de conexión del conductor, min. 16 mm²Sección de conexión del conductor 16 mm² Aislamiento disponible

Material/plástico PA Orificio M8

Color de identificación azul Diámetro interior del vástago (d1) 5.8 mm

Diámetro exterior del vástago (d3) 14 mm Longitud de conexión (l) 33.5 mm

Diámetro interior de la brida (d2) 8.4 mm Diámetro interior de la abrazadera (d4) 10.5 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0 EC001059 ETIM 9.0 EC001059

ETIM 10.0 EC001059 ECLASS 14.0 27-40-02-12

ECLASS 15.0 27-40-02-12

Dibujos



Herramientas



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Tipo	EPG 45	Versión
Código	1500830000	Herramienta para prensar, 6mm ² , 150mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cimpado WM, Conexión crimpada con engastes, Cimpado trapecoidal, Conexión crimpada oval
GTIN (EAN)	4050118309317	
Cantidad	1 ST	
Tipo	EPG 60	Versión
Código	2453810000	Herramientas para prensar, Herramientas, Herramienta para prensar, 6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cimpado WM, Conexión crimpada con engastes, Cimpado trapecoidal, Conexión crimpada oval
GTIN (EAN)	4050118468434	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HPG 60	Versión
Código	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cimpado WM, Conexión crimpada con engastes, Cimpado trapecoidal, Conexión crimpada oval
GTIN (EAN)	4050118468427	
Cantidad	1 ST	