



La funda transparente libre de halógenos del sistema WKM ofrece una excelente protección frente a las inclemencias del entorno. Solución adecuada para prácticamente cualquier sección de conductor gracias a la firma fijación mediante abrazaderas.

Las etiquetas impresas se insertan en el WKM y quedan aseguradas con un clip. Los señalizadores para cables WKM son la solución perfecta para obtener la máxima eficiencia en trabajos in situ. Ventajas de utilización del señalizador para cables WKM

- Posibilidad de imprimir individualmente etiquetas de papel y poliéster con impresoras de oficina convencionales
- Su robusto diseño y la utilización con las etiquetas MultiCard ELS garantizan la máxima protección frente a las inclemencias del entorno.

Datos generales para pedido

Versión	WKM, Señalizadores para cables y conductores, 7 - 115 mm, 43 x 18 mm, Señalizadores para conductores y cables, transparente
Código	1610700000
Tipo	WKM 18/43
GTIN (EAN)	4008190204488
Cantidad	50 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	3.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.1378 inch
Altura	43 mm	Altura (pulgadas)	1.6929 inch
Anchura	18 mm	Anchura (pulgadas)	0.7087 inch
Peso neto	1.66 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -40...80 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención		
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso		
Huella de carbono del producto	Desde la cuna hasta la puerta	0.019 kg CO2 eq.	

Datos generales

Tipo de impresión	sin imprimir		
Anchura	18 mm		
Grado inflamabilidad según UL 94	HB		
Gama de temperaturas de servicio, max.	80 °C		
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C		
Color	transparente		
Material básico	Polipropileno		
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	MultiCard	
Número de señalizadores por combinación	1 MultiCard = Conductor and cable markers		
Gama de temperaturas de servicio	-40...80 °C		
Aplicación / productor	Señalizadores para conductores y cables		

Señalizador para cables y conductores

Sección de conexión del conductor, max.	150 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	16 mm ²
Diámetro externo del conductor, max.	115 mm	Diámetro externo del conductor, min.	7 mm
diámetro externo del conductor	7 - 115 mm	Sección de conexión del conductor	16 - 150 mm ²

Indicación importante

Información de producto Para abrazaderas de hasta 8,4 mm de ancho

Clasificaciones


ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Dibujos

Ejemplo de uso



ESO señalizadores insertables



Datos generales para pedido

Tipo	ESO 5 DIN A4 WS	Versión
Código	1607710000	Señalizador de bornes, Señalizadores conectores, 40 x 16.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190206109	blanco
Cantidad	10 ST	
Tipo	ESO 5 DIN A4 GE	Versión
Código	1631350000	Señalizador de bornes, Señalizadores conectores, 40 x 16.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190206208	amarillo
Cantidad	10 ST	
Tipo	ESO 5 P DIN A4 WS	Versión
Código	1670370000	Señalizador de bornes, Señalizadores conectores, 40 x 16.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190430696	blanco
Cantidad	10 ST	
Tipo	ESO 5 P DIN A4 GE	Versión
Código	1670380000	Señalizador de bornes, Señalizadores conectores, 40 x 16.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190430702	amarillo
Cantidad	10 ST	

Sin imprimir



Los señalizadores ELS MultiCard son adecuados para la impresión con PrintJet, plotter o SMark. Además, la impresión a color con PrintJet ADVANCED permite obtener una llamativa señalización de cables y regletas de bornes con grandes posibilidades.

ELS 6/30 para utilizar con señalizadores para cables WKM 8/30 o con portaetiquetas de conjunto EM8/30
 ELS 7/40 para utilizar con portaetiquetas de conjunto SchT5S

ELS 16/40 para utilizar con señalizadores para cables WKM 18/43 o con portaetiquetas de conjunto SchT5

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	ELS 16/40 MC NE GE	Versión
Código	1045630000	ELS, Señalizadores conectores, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4032248779628	
Cantidad	40 ST	

WKM 18/43

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	ELS 16/40 MC NE WS	Versión	
Código	1045620000	ELS, Señalizadores conectores, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, blanco	
GTIN (EAN)	4032248779611		
Cantidad	40 ST		

ELS 16/40



ELS

Las etiquetas ELS son etiquetas insertables especiales y no adhesivas para señalizadores para cables WKM o portaetiquetas de conjunto. El poliéster mate, fino y resistente a las roturas ofrece una señalización muy buena y una legibilidad excelente. La solución, que se utiliza junto con manguitos WKM hidrófobos, garantiza una identificación especialmente duradera de los cables incluso en entornos exigentes.

Datos generales para pedido

Tipo	ELS 16/40 MM GE	Versión	
Código	2005260000	ELS, Señalizadores conectores, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, amarillo	
GTIN (EAN)	4050118389975		
Cantidad	2000 ST		
Tipo	ELS 16/40 MM WS	Versión	
Código	2005200000	ELS, Señalizadores conectores, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, blanco	
GTIN (EAN)	4050118390056		
Cantidad	2000 ST		