
# **ES EPG 45 DIN 35**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prencado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-lon con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

## Datos generales para pedido

Versión	35mm², Conexión crimpada con engastes
Código	<u>1501350000</u>
Tipo	ES EPG 45 DIN 35
GTIN (EAN)	4050118309645
Cantidad	1 Pieza



# **ES EPG 45 DIN 35**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

		pesos

Profundidad	12 mm	Profundidad (pulgadas)	0.4724 inch
Altura	60 mm	Altura (pulgadas)	2.3622 inch
Anchura	30 mm	Anchura (pulgadas)	1.1811 inch
Peso neto	158 g		

# Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
RoHS	
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

# Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil	Conexión crimpada con engastes	
Sección del terminal	nominal	35 mm <sup>2</sup>

# Descripción de contacto

Sección máx. AWG	2	Sección mín. AWG	2	
Zona de prensado, max.	35 mm <sup>2</sup>	· ·		

## Matrices de prensado

Anchura de prensado	12 mm	Sección de conexión crimpada de cobre 35
Anchura de prensado en mm	12	

## Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Versión del catálogo / Dibujos