



Datos generales para pedido

Versión	ClipCard, Accesorios, 90 x 58 mm, gris
Código	1631640002
Tipo	CC-H 85/54 GR
GTIN (EAN)	4008 19046526 1
Cantidad	20 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	13 mm	Profundidad (pulgadas)	0.5118 inch
Altura	90 mm	Altura (pulgadas)	3.5433 inch
Anchura	58 mm	Anchura (pulgadas)	2.2835 inch
Peso neto	20.9 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C
----------------------------------	--------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención		
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso		
Huella de carbono del producto	Desde la cuna hasta la puerta	-0.002 kg CO2 eq.	

Datos generales

Color de material según código de resistencia	8		
Versión	Soporte de señalización		
Anchura	58 mm		
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2		
Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C		
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C		
Color	gris		
Halógenos	No		
Material básico	Poliamida 66		
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	MultiCard	
Industrias recomendadas	Maquinaria		
Número de señalizadores por combinación	1 MultiCard = Accessories		
Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C		

Señalizadores de dispositivos

Halógenos	No
-----------	----

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Accesorios

Natural



Las abrazaderas para cables CB ofrecen fijaciones de cables y de señalizaciones. Resultan especialmente idóneas para la fijación de señalizaciones de cables CLI M, SFX, WKM y WKS. El material se compone de poliamida PA 6.6 resistente a la rotura con clasificación de inflamabilidad V2, según UL-94.

Datos generales para pedido

Tipo	CB 360/4,5 NC	Versión	
Código	1279000000	Abrazaderas, 4.5 x 360 mm, Poliamida 66, 220 N	
GTIN (EAN)	4008190031459		
Cantidad	100 ST		
Tipo	CB 365/7,5 NC	Versión	
Código	1279100000	Abrazaderas, 7.5 x 365 mm, Poliamida 66, 540 N	
GTIN (EAN)	4008190104665		
Cantidad	100 ST		