


CC-H 85/54 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Datos generales para pedido**

Versión	ClipCard, Accesorios, 90 x 58 mm, Beige oscuro
Código	1631640003
Tipo	CC-H 85/54 BG
GTIN (EAN)	4008190465292
Cantidad	20 Pieza

CC-H 85/54 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	13 mm	Profundidad (pulgadas)	0.5118 inch
Altura	90 mm	Altura (pulgadas)	3.5433 inch
Anchura	58 mm	Anchura (pulgadas)	2.2835 inch
Peso neto	25.15 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C
----------------------------------	--------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Huella de carbono del producto	Desde la cuna hasta la puerta	-0.002 kg CO2 eq.
--------------------------------	-------------------------------	-------------------

Datos generales

Versión	Soporte de señalización
---------	-------------------------

Anchura	58 mm
---------	-------

Grado inflamabilidad según UL 94	V-2
----------------------------------	-----

Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
--	--------

Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
--	--------

Color	Beige oscuro
-------	--------------

Halógenos	No
-----------	----

Material básico	Poliamida 66
-----------------	--------------

Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	MultiCard
--	------------------	-----------

Industrias recomendadas	Maquinaria
-------------------------	------------

Número de señalizadores por combinación	1 MultiCard = Accessories
---	---------------------------

Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C
----------------------------------	--------------

Señalizadores de dispositivos

Halógenos	No
-----------	----

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001288
----------	----------

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

ECLASS 15.0	27-28-11-04
-------------	-------------

CC-H 85/54 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Natural**

Las abrazaderas para cables CB ofrecen fijaciones de cables y de señalizaciones. Resultan especialmente idóneas para la fijación de señalizaciones de cables CLI M, SFX, WKM y WKS. El material se compone de poliamida PA 6.6 resistente a la rotura con clasificación de inflamabilidad V2, según UL-94.

Datos generales para pedido

Tipo	CB 360/4,5 NC	Versión
Código	1279000000	Abrazaderas, 4,5 x 360 mm, Poliamida 66, 220 N
GTIN (EAN)	4008190031459	
Cantidad	100 ST	
Tipo	CB 365/7,5 NC	Versión
Código	1279100000	Abrazaderas, 7,5 x 365 mm, Poliamida 66, 540 N
GTIN (EAN)	4008190104665	
Cantidad	100 ST	