WQV 16N/3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto









La distribución o multiplicación de un potencial a bornes contiguos se realiza a través de una conexión transversal. El esfuerzo adicional de cableado se puede evitar fácilmente. Incluso si los polos se rompen, la fiabilidad de contacto en los bornes sigue garantizada. Nuestro portafolio ofrece sistemas de conexión transversal enchufables y atornillables para bornes modulares.

Datos generales para pedido

Versión	Conexión transversal (borne), atornillado, amarillo, 76 A, Número de polos: 3, Paso en mm (P): 11.90, Aislado: Sí, Anchura: 7.6 mm	
Código	<u>1636570000</u>	
Tipo	WQV 16N/3	
GTIN (EAN)	4008190272845	
Cantidad	50 Pieza	



WQV 16N/3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones				
ROHS	Conformidad			
Dimensiones y pesos				
Profundidad	18 mm	Profundidad (pulgadas)	0.7087 inch	
Altura	31.8 mm	Altura (pulgadas)	1.252 inch	
Anchura	7.6 mm	Anchura (pulgadas)	0.2992 inch	
Peso neto	6.12 g	/ Heriaia (paigadas)	0.2002 111011	
Temperaturas				
Temperatura de almacenamiento	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C	
Temperatura permanete de trabajo, n		Temperatura permanete de trab	ajo, max. 100 °C	
Conformidad medioambien	tal del producto			
Estado de cumplimiento de la directiv	va Conforme sin exenciór	١		
RoHS REACH SVHC	Sin SVHC par anaima dal 0.1 % an paga			
NEACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso			
Datos del material				
Material básico	PA 66	Color	amarillo	
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2			
Datos nominales				
Tensión nominal	400 V	Corriente nominal	76 A	
Dimensiones				
Paso en mm (P)	11.90 mm			
Generalidades				
	3	la disseritar de secontario	Manatain disease	
Número de polos Otros datos técnicos	3	Indicación de montaje	Montaje directo	
Otros datos tecnicos				
Tipo de fijación	atornillado	Indicación de montaje	Montaje directo	
Versión a prueba de explosivos	No		•	
Valores característicos del s	sistema			
Versión	para bornes			
Clasificaciones	F			
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489	
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489	
	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40	
ETIM TO.O				
	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40	
ECLASS 9.1	27-14-11-40 27-14-11-40	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-40 27-14-11-40	
ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-40 27-14-11-40 27-25-03-03	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-40 27-14-11-40 27-25-03-03	

Fecha de creación 02.11.2025 12:34:28 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos

WQV 16N/3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Herramienta para cortar conexiones transversales



- Para conexiones transversales de Weidmüller de la serie
 Z
- Para conexiones transversales WQV 2,5 hasta WQV 35
- Para ventanas de conexiones transversales de los bornes WTR 2,5 y WSI 6

Datos generales para pedido

 Tipo
 WAW 1 NEUTRAL

 Código
 9004500000

 GTIN (EAN)
 4008190053925

Cantidad 1 ST

Versión

Miscellaneous tools