

HDC-C-HE-BM0.75-1.00AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



El crimpado logra una conexión eléctrica y mecánica segura entre conductor y contacto. Una conexión crimpada óptima es hermética y resistente a la corrosión.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | Conectores industriales, Contacto crimpado, HE, HEE, HQ, MixMate, Hembra, Sección de conexión del conductor, max.: 1, torneado, aleación de cobre |
| Código | 1651480000 |
| Tipo | HDC-C-HE-BM0.75-1.00AU |
| GTIN (EAN) | 4008190400156 |
| Cantidad | 100 Pieza |

HDC-C-HE-BM0.75-1.00AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| RoHS | Conformidad |
| UL File Number Search | Sitio web UL |
| Núm. de certificación (cURus) | E92202 |

Dimensiones y pesos

| | | | |
|----------|--------|-----------|--------|
| Diámetro | 4.5 mm | Peso neto | 1.57 g |
|----------|--------|-----------|--------|

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Datos generales

| | | | |
|---|----------------------|--|--------------------------|
| Diámetro de contacto macho Ø | 2.5 mm | Longitud de desaislado, conexión nominal | 7.5 mm |
| Tipo de conexión | Conección crimpada | Versión, conector | HE, HEE, HQ, MixMate |
| Resistencia de paso | ≤2 mΩ | Sección de conexión del conductor, max. | 1 mm ² |
| Sección de conexión del conductor, min. | 0.75 mm ² | Superficie | Oro |
| Ciclos de enchufado | ≥ 500 | Tipo | Hembra |
| Material básico | aleación de cobre | Serie | HE |
| Contactos | torneado | Espesor de capa superficial, máx. | 1.25 µm |
| Espesor de capa superficial, mín. | 0.75 µm | Sección de conexión del conductor | 0.75 - 1 mm ² |
| Material del contacto | aleación de cobre | | |

Clasificaciones



| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ETIM 10.0 | EC000796 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 | | |

HDC-C-HE-BM0.75-1.00AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



HDC-C-HE-BM0.75-1.00AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Crimping tools



Herramientas para prensar contactos torneados

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | CTX CM 1.6/2.5 | Versión |
| Código | 9018490000 | Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos, |
| GTIN (EAN) | 4008190884598 | 0.14mm ² , 4mm ² , Crimpado W |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | CTIN CM 1.6/2.5 | Versión |
| Código | 9205430000 | Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos, |
| GTIN (EAN) | 4032248733446 | 0.14mm ² , 6mm ² , 4-Indent-Crimp |
| Cantidad | 1 ST | |

Herramientas para soltar contactos



Weidmüller ofrece un amplio surtido de herramientas para prensar, para soltar contactos y para conductores de fibra óptica.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | REMOVAL TOOL HE | Versión |
| Código | 1866750000 | Herramientas, Herramienta para extraer contactos |
| GTIN (EAN) | 4032248437078 | |
| Cantidad | 1 ST | |