

**CC-H 85/27 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos generales para pedido**

Versión	Señalizadores de equipos, Accesorios, 90 x 31 mm, negro
Código	<a href="#"><u>1675130001</u></a>
Tipo	CC-H 85/27 SW
GTIN (EAN)	4008190454210
Cantidad	40 Pieza

## CC-H 85/27 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

## Dimensiones y pesos

Profundidad	13 mm	Profundidad (pulgadas)	0.5118 inch
Altura	90 mm	Altura (pulgadas)	3.5433 inch
Anchura	31 mm	Anchura (pulgadas)	1.2205 inch
Peso neto	11.48 g		

## Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C
----------------------------------	--------------

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Huella de carbono del producto	Desde la cuna hasta la puerta	-0.001 kg CO2 eq.
--------------------------------	-------------------------------	-------------------

## Datos generales

Adhesivos	Cinta adhesiva por ambos lados
-----------	--------------------------------

Color de material según código de resistencia	0
---	---

Versión	Soporte de señalización
---------	-------------------------

Anchura	31 mm
---------	-------

Grado inflamabilidad según UL 94	V-2
----------------------------------	-----

Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
--	--------

Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
--	--------

Color	negro
-------	-------

Halógenos	No
-----------	----

Material básico	Poliamida 66
-----------------	--------------

Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	MultiCard
--	------------------	-----------

Industrias recomendadas	Maquinaria
-------------------------	------------

Número de señalizadores por combinación	1 MultiCard = Accessories
---	---------------------------

Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C
----------------------------------	--------------

## Señalizadores de dispositivos

Halógenos	No
-----------	----

## Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

## CC-H 85/27 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## Natural



Las abrazaderas para cables CB ofrecen fijaciones de cables y de señalizaciones. Resultan especialmente idóneas para la fijación de señalizaciones de cables CLI M, SFX, WKM y WKS. El material se compone de poliamida PA 6.6 resistente a la rotura con clasificación de inflamabilidad V2, según UL-94.

## Datos generales para pedido

Tipo	CB 360/4,5 NC	Versión
Código	<a href="#">1279000000</a>	Abrazaderas, 4,5 x 360 mm, Poliamida 66, 220 N
GTIN (EAN)	4008190031459	
Cantidad	100 ST	
Tipo	CB 365/7,5 NC	Versión
Código	<a href="#">1279100000</a>	Abrazaderas, 7,5 x 365 mm, Poliamida 66, 540 N
GTIN (EAN)	4008190104665	
Cantidad	100 ST	