

KSW 4 10/5,08 W 1-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Tiras señalizadoras KSW para identificar las conexiones de tarjetas de circuitos multipolares. Los usuarios pueden imprimir de manera individual, configurando a su gusto la medida del paso.

- Señalización resistente al lavado
- Ancho de tira: entre 2,5 mm y 4 mm
- Pegar y listo
- Adherencia óptima
- Sin PVC

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | KSW, Terminal marker, 4 x 50.8 mm, Paso en mm (P): 5.08 Weidmueller, blanco |
| Código | 1705820001 |
| Tipo | KSW 4 10/5,08 W 1-10 |
| GTIN (EAN) | 4008 1909 1485 1 |
| Cantidad | 10 Pieza |

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-----------|---------|--------------------|-------------|
| Altura | 4 mm | Altura (pulgadas) | 0.1575 inch |
| Anchura | 50.8 mm | Anchura (pulgadas) | 2 inch |
| Peso neto | 0.9 g | | |

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio 150 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

| | | | |
|--|--------------------|---|--------------------|
| Adhesivos | Acrilato | Color de material según código de resistencia | 9 |
| Orientación de la impresión | horizontal | Nº por hoja | 20 |
| Tipo de impresión | Estándar | Procedimiento de impresión | Termotransferencia |
| Versión | autoadhesivo | Anchura | 50.8 mm |
| Gama de temperaturas de servicio, max. | 150 °C | Color | blanco |
| Material básico | Poliéster, sin PVC | Color de impresión | negro |
| Caracteres impresos | Números | Impresora compatible | |
| Gama de temperaturas de servicio | 150 °C | Aplicación / productor | Weidmueller |
| Aviso legal | 1 - 10 | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |