# **SERV-P.DIAM16ERDE GE/GN**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Similar a la ilustración

Service Pack es un paquete con símbolos preimpresos de hojas perforadas. La solución Allround para la señalización de instalaciones eléctricas con una buena resistencia anti alcohol alquílico y gasolinas.

#### Datos generales para pedido

| Versión    | Señalizadores de equipos, Señalizadores de dispositivos, 16 x 16 mm, amarillo |
|------------|---|
| Código     | <u>1707350005</u>   |
| Tipo       | SERV-P.DIAM16ERDE GE/GN   |
| GTIN (EAN) | 4008190925352   |
| Cantidad   | 1 Pieza   |



# **SERV-P.DIAM16ERDE GE/GN**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

| Homo | logac | iones |
|------|-------|-------|

ROHS

| Dimensiones y pesos | s       |                        |             |
|---------------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad         | 0.08 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.0031 inch |
| Altura              | 16 mm   | Altura (pulgadas)      | 0.6299 inch |
| Anchura             | 16 mm   | Anchura (pulgadas)     | 0.6299 inch |
| Peso neto           | 35.2 g  |                        |             |

Conformidad

#### **Temperaturas**

Gama de temperaturas de servicio -45...80 °C

## Conformidad medioambiental del producto

| Estado de cumplimiento de la directiva<br>RoHS | Conforme sin exención                 |
|--|---------------------------------------|
| REACH SVHC                                     | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

## **Datos generales**

| Adhesivos                                      | Acrílico polimero permanente                   |                   |  |  |
|--|--|-------------------|--|--|
| Color de material según código de resistencia  | 4  |                   |  |  |
| Nº por hoja                                    | 20   |                   |  |  |
| Versión  | autoadhesivo                                   |                   |  |  |
| Anchura  | 16 mm  |                   |  |  |
| Gama de temperaturas de servicio, max.         | 2° 08  |                   |  |  |
| Gama de temperaturas de servicio, min.         | -45 °C   |                   |  |  |
| Color  | amarillo                                       |                   |  |  |
| Material básico                                | Fibra, forrada con acrílico                    |                   |  |  |
| Color de impresión                             | negro  |                   |  |  |
| Caracteres impresos                            | Símbolo  |                   |  |  |
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | 200  |                   |  |  |
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | forma de entrega                               | Hoja de etiquetas |  |  |
|  | Número de combinaciones por unidad de embalaje | 10                |  |  |
|  | Número de señalizadores por combinación        | 20                |  |  |
| Número de señalizadores por combinación        | 1 Label sheet = 20 Device markers              |                   |  |  |
| Gama de temperaturas de servicio               | -4580 °C                                       |                   |  |  |
| Aviso legal                                    | MASA (GROUND)                                  |                   |  |  |

## Clasificaciones

| EC001288    | ETIM 7.0  | EC001288  |
|-------------|---|---|
| EC001288    | ETIM 9.0  | EC001288  |
| EC001288    | ECLASS 9.0  | 27-40-06-29   |
| 27-40-06-29 | ECLASS 10.0   | 27-40-06-29   |
| 27-28-11-04 | ECLASS 12.0   | 27-28-11-04   |
| 27-28-11-04 | ECLASS 14.0   | 27-28-11-04   |
| 27-28-11-04 |   |   |
|             | EC001288<br>EC001288<br>27-40-06-29<br>27-28-11-04<br>27-28-11-04 | EC001288 ETIM 9.0 EC001288 ECLASS 9.0 27-40-06-29 ECLASS 10.0 27-28-11-04 ECLASS 12.0 27-28-11-04 ECLASS 14.0 |

Fecha de creación 31.10.2025 02:48:42 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos