VP 7-K54



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración







Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Versión	VPK (tapón ciego de plástico), Tapón, cerrado, PG 7, 6 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Código	<u>1719250000</u>
Tipo	VP 7-K54
GTIN (EAN)	4008190352509
Cantidad	100 Pieza



VP 7-K54



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

0.39 g

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

		-	
Hom	വവ	gacio	nes

ROHS

Dimensiones y pesos			
Altura	2 mm	Altura (pulgadas)	0.0787 inch
Longitud	8 mm	Longitud (pulgadas)	0.315 inch
Diámetro	12.5 mm	Espesor de pared, mín.	0.5 mm

Peso neto

Conformidad

5 mm

Temperaturas

Espesor de pared, máx.

Temperatura de servicio -40 °C...100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Diámetro de la cabeza	15.00 mm	Tipo de protección con GWDR	IP65
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Gama de temperaturas de servicio, max. 100 °C	
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Halógenos	No
Tipo de protección	IP54	Prensaestopas	PG
Material básico	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Diámetro del anillo obturador	12.50 mm
Tuerca (externa)	PG 7	Longitud de rosca	6 mm

Clasificaciones

EC000451	ETIM 7.0	EC000451
EC000451	ETIM 9.0	EC000451
EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
27-14-44-33	ECLASS 10.0	27-14-44-25
27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05
27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
27-14-08-05		
	EC000451 EC000451 27-14-44-33 27-14-44-25 27-14-08-05	EC000451 ETIM 9.0 EC000451 ECLASS 9.0 27-14-44-33 ECLASS 10.0 27-14-44-25 ECLASS 12.0 27-14-08-05 ECLASS 14.0

Versión del catálogo / Dibujos

Hoja técnica

VP 7-K54



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

