

POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Para el desaislado automático de conductores individuales
- Desaislamiento de cables flexibles según DIN VDE 0295, tipo 5
- Desaislado parcial, el aislamiento permanece en el extremo del conductor
- No es necesario cambiar de herramienta
- Posibilidad de ajuste rápido y sencillo en la sección del conductor correspondiente
- Funcionamiento eléctrico

Datos generales para pedido

Versión	Herramientas, Desaislado automático
Código	1534740000
Tipo	POWERSTRIPPER AM 12
GTIN (EAN)	4050118338409
Cantidad	1 Pieza

POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	230 mm	Profundidad (pulgadas)	9.0551 inch
Altura	520 mm	Altura (pulgadas)	20.4724 inch
Anchura	254 mm	Anchura (pulgadas)	10 inch
Peso neto	17000 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
---	-----------------------

Exención RoHS (si procede/conocida)	6c, 7a, 7cl
-------------------------------------	-------------

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae
------	--------------------------------------

Máquinas automáticas para desaislar

Motor	Electroneumático	Tiempo de ciclo	aprox. 3 s
Longitud de extracción	20 - 120 mm	Conexión de aire comprimido	5-5,5 bar
Conexión eléctrica	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA	Longitud de desaislado máx.	120 mm
Área de desaislado máx.	11.90	Longitud de inserción	80 mm
Longitud de desaislado mín.	25 mm	Área de desaislado mín.	3.5 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Dibujos



POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Accesos/piezas de repuesto**

- Para el desaislado automático de conductores individuales
- Desaislamiento de cables flexibles según DIN VDE 0295, tipo 5
- Desaislado parcial, el aislamiento permanece en el extremo del conductor
- No es necesario cambiar de herramienta
- Posibilidad de ajuste rápido y sencillo en la sección del conductor correspondiente
- Funcionamiento eléctrico

Datos generales para pedido

Tipo	AIMESA VRM 0,55	Versión
Código	2007320000	Accesos, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4050118392685	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 0,78	Versión
Código	2007330000	Accesos, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4050118392692	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 1,13	Versión
Código	2007340000	Accesos, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4050118392814	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 1,65	Versión
Código	2007350000	Accesos, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4050118392746	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 2,09	Versión
Código	1120920000	Accesos, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4032248901869	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 2,53	Versión
Código	2007360000	Accesos, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4050118392562	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 3,01	Versión
Código	2007370000	Accesos, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4050118392555	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 3,49	Versión
Código	2007380000	Accesos, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4050118392753	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 4,37	Versión
Código	2007390000	Accesos, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4050118392807	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 6,20	Versión
Código	1120910000	Accesos, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4032248901920	
Cantidad	1 ST	

POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	4-FOLD BLADE PS AM 12	Versión
Código	2819820000	Máquinas automáticas, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4064675343363	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 0,55	Versión
Código	2007320000	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4050118392685	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 0,78	Versión
Código	2007330000	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4050118392692	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 1,13	Versión
Código	2007340000	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4050118392814	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 1,65	Versión
Código	2007350000	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4050118392746	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 2,09	Versión
Código	1120920000	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4032248901869	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 2,53	Versión
Código	2007360000	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4050118392562	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 3,01	Versión
Código	2007370000	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4050118392555	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 3,49	Versión
Código	2007380000	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4050118392753	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 4,37	Versión
Código	2007390000	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4050118392807	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 6,20	Versión
Código	1120910000	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4032248901920	
Cantidad	1 ST	
Tipo	4-FOLD BLADE PS AM 12	Versión
Código	2819820000	Máquinas automáticas, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4064675343363	
Cantidad	1 ST	