


CRIMPSET PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Juegos para prensar

Datos generales para pedido

Versión	Surtido Herramienta para prensar, Herramienta para prensar: PZ 10 SQR, Herramienta para desaislar: STRIPAX, Zona de prensado, min.: 0.14, Color: Weidmüller
Código	1542280000
Tipo	CRIMPSET PZ 10 SQR
GTIN (EAN)	4050118347050
Cantidad	1 Pieza
Embalaje	Caja de plástico

CRIMPSET PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	261 mm	Profundidad (pulgadas)	10.2756 inch
Altura	57 mm	Altura (pulgadas)	2.2441 inch
Anchura	338 mm	Anchura (pulgadas)	13.3071 inch
Peso neto	1586.64 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Datos técnicos

Descripción del artículo	Juego compuesto de herramienta de prensado cuadrado hasta 10 mm ² , herramienta de desaislado y terminales tubulares en código de colores Weidmüller
--------------------------	---

Juegos

Zona de prensado, max.	10 mm ²	Zona de prensado, min.	0.14 mm ²
Embalaje	Caja de plástico	Herramienta para desaislar	STRIPAX
Herramienta para prensar	PZ 10 SQR	Color	Weidmüller
Número de AEH	2900 pcs.		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMPSET PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Herramientas



- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosores de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

Datos generales para pedido

Tipo	STRIPAX	Versión	
Código	9005000000	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar	
GTIN (EAN)	4008190072506		
Cantidad	1 ST		

Crimping tools



Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

Datos generales para pedido

Tipo	PZ 10 SQR	Versión	
Código	1445080000	Herramienta para prensar terminales tubulares, 0.14mm ² , 10mm ² ,	
GTIN (EAN)	4050118250152	Crimpado cuadrado	
Cantidad	1 ST		

En bolsa



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

CRIMPSET PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	H0,5/14 OR	Versión
Código	0690700000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, naranja
GTIN (EAN)	4008190015770	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/14 W	Versión
Código	0462900000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190033248	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,0/14 GE	Versión
Código	0463000000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190024697	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,5/14 R	Versión
Código	0463100000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190065089	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H2,5/15D BL	Versión
Código	9019160000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, azul
GTIN (EAN)	4008190028732	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H4,0/20D GR	Versión
Código	9019200000	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190126575	
Cantidad	500 ST	

Para conductores de 6,0 mm²



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H6,0/20 SW	Versión
Código	0533500000	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190183905	
Cantidad	100 ST	


CRIMPSET PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Para conductores de 10,0 mm²



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H10,0/22 EB	Versión	
Código	0534200000	Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 12 mm, marfil	
GTIN (EAN)	4008190033460		
Cantidad	100 ST		

Cajas vacías



- Caja de estuche en polipropileno irrompible
- Almacenamiento móvil y claro con una ocupación mínima de espacio
- Con 2 cierres deslizantes estables
- Las cajas con compartimentos pueden colocarse de pie y apilarse con total seguridad
- Pueden dividirse con piezas especiales de inserción

Datos generales para pedido

Tipo	KOFFER PSC4-01	Versión	
Código	9028860000	Herramientas, Caja de surtido	
GTIN (EAN)	4032248304608		
Cantidad	1 ST		