

### Similar a la ilustración



Los tapones de cierre sirven para cerrar los orificios de los prensaestopas excedentes, para garantizar la clase de protección IP.

### Datos generales para pedido

Versión	VPK EX (tapón ciego Ex de plástico), Tapón, cerrado, M 16, 15 mm, IP66, IP68, Poliamida
Código	<a href="#">1737070000</a>
Tipo	VP M16-EXE SW
GTIN (EAN)	4008190956547
Cantidad	100 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2024-08-31T00:00:00+02:00
Producto alternativo	<a href="#">VP M16/15 EX CR 7J BK</a>

### Datos técnicos

#### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

Altura	19 mm	Altura (pulgadas)	0.748 inch
Longitud	19 mm	Longitud (pulgadas)	0.748 inch
Diámetro	16 mm	Espesor de pared, mín.	0.5 mm
Espesor de pared, máx.	14 mm	Peso neto	2.67 g

#### Temperaturas

Temperatura de servicio -20 °C...80 °C

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Características técnicas

Tipo de protección IP54, IP66

#### Datos técnicos

Color Negro oscuro Tipo de protección IP54, IP66


#### Datos técnicos

Tipo de protección IP54, IP66

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Dibujos



## VP M16-EXE SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Tuercas de bloqueo de latón, niqueladas



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

#### Datos generales para pedido

Tipo	SKMU M16 MS	Versión	
Código	<a href="#">1736990000</a>	SKMU MS (contratuercas de latón), Contratuercas, M 16, 2.8 mm,	
GTIN (EAN)	4008190956462	laton, niquelado	
Cantidad	100 ST		

### Junta hermética de neopreno: GWDR NP



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

#### Datos generales para pedido

Tipo	GWDR M16-NP	Versión	
Código	<a href="#">1736230000</a>	GWDR NP (junta hermética - neopreno), Anillo para junta, M 16,	
GTIN (EAN)	4008190956028	Neopreno	
Cantidad	50 ST		