



Nuestra extensa gama de manguitos TM son de uso universal. Abarcan un amplio rango de aplicaciones, desde conductores finos hasta cables de gran diámetro de grosor. La gama ofrece a las etiquetas impresas la mejor protección frente a las agresiones externas. Los manguitos TM permiten una instalación flexible.

- Protección óptima de las etiquetas insertables impresas
- Amplio rango de aplicación para conductores y cables
- Un tipo de etiqueta para todas las secciones
- Sistema TMX 30 para el montaje con abrazaderas (4,6 mm de anchura)

### Datos generales para pedido

Versión	TM, Manguito x 5 mm, PVC, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 4 - 6 mm
Código	<a href="#">1798510000</a>
Tipo	TM 203/12 V0
GTIN (EAN)	4032248243167
Cantidad	500 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Profundidad	5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.1968 inch
Altura	12 mm	Altura (pulgadas)	0.4724 inch
Anchura	5 mm	Anchura (pulgadas)	0.1968 inch
Peso neto	0.42 g		

### Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -40...80 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención  
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos generales

Tipo de impresión	sin imprimir	Anchura	5 mm
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Gama de temperaturas de servicio, max.	80 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Color	transparente
Material básico	PVC	Industrias recomendadas	Transporte, Maquinaria
Gama de temperaturas de servicio	-40...80 °C		

### Señalizador para cables y conductores

Sección de conexión del conductor, max.	10 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, min.	2.5 mm <sup>2</sup>
Diámetro externo del conductor, max.	6 mm	Diámetro externo del conductor, min.	4 mm
diámetro externo del conductor	4 - 6 mm	Sección de conexión del conductor	2.5 - 10 mm <sup>2</sup>

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## Accesorios

### Sin imprimir



TM-I es un tipo de señalizador reconocido y renombrado en el sector de la tecnología de control del tráfico. Está disponible en varias longitudes diferentes para la señalización individual con series largas de caracteres. Fácil separación y manipulación gracias al campo de señalización. El montaje previo de los manguitos y su posterior equipamiento con etiquetas ofrece una excelente versatilidad.

El contorno especial del TM-I permite un montaje sencillo y un posicionamiento firme. Compatible con distintos manguitos existentes en el mercado. Gracias al formato MultiCard, las etiquetas pueden imprimirse de manera rápida y cómoda con una impresora PrintJet CONNECT, un plotter o con un rotulador STI.

- Fácil separación y manipulación gracias al campo de señalización.
- Señalizador reconocido y de reconocido prestigio en el sector de la tecnología de control del tráfico
- El montaje previo de los manguitos y su posterior equipamiento con etiquetas ofrece una excelente versatilidad
- Sistema no apto para la señalización mediante P-Ink o rotulador STI con manguitos CLI T


Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

### Datos generales para pedido

Tipo	TM-I 12 MC NE BL	Versión
Código	<a href="#">1718411693</a>	TM-I, Señalizadores conectores, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, azul
GTIN (EAN)	4008190397456	
Cantidad	320 ST	
Tipo	TM-I 12 MC NE GE	Versión
Código	<a href="#">1718411687</a>	TM-I, Señalizadores conectores, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190348984	
Cantidad	320 ST	
Tipo	TM-I 12 MC NE GN	Versión
Código	<a href="#">1718411688</a>	TM-I, Señalizadores conectores, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190398682	
Cantidad	320 ST	
Tipo	TM-I 12 MC NE RT	Versión
Código	<a href="#">1718411686</a>	TM-I, Señalizadores conectores, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190397463	
Cantidad	320 ST	
Tipo	TM-I 12 MC NE WS	Versión
Código	<a href="#">1718411044</a>	TM-I, Señalizadores conectores, 12 x 4 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190348977	
Cantidad	320 ST	

## Accesorios

### Blank



TM-I es un tipo de señalizador reconocido y renombrado en el sector de la tecnología de control del tráfico. Está disponible en varias longitudes diferentes para la señalización individual con series largas de caracteres. Fácil separación y manipulación gracias al campo de señalización. El montaje previo de los manguitos y su posterior equipamiento con etiquetas ofrece una excelente versatilidad.

El contorno especial del TM-I permite un montaje sencillo y un posicionamiento firme. Compatible con distintos manguitos existentes en el mercado. Gracias al formato MultiCard, las etiquetas pueden imprimirse de manera rápida y cómoda con una impresora PrintJet CONNECT, un plotter o con un rotulador STI.

- Fácil separación y manipulación gracias al campo de señalización.
- Señalizador reconocido y de reconocido prestigio en el sector de la tecnología de control del tráfico
- El montaje previo de los manguitos y su posterior equipamiento con etiquetas ofrece una excelente versatilidad
- Sistema no apto para la señalización mediante P-Ink o rotulador STI con manguitos CLI T

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

### Datos generales para pedido

Tipo	TM-I 12/18 MC NE BL	Versión
Código	<a href="#">1421160000</a>	TM-I, Señalizadores conectores, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, azul
GTIN (EAN)	4050118225006	
Cantidad	240 ST	
Tipo	TM-I 12/18 MC NE GE	Versión
Código	<a href="#">1409630000</a>	TM-I, Señalizadores conectores, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4050118210835	
Cantidad	240 ST	
Tipo	TM-I 12/18 MC NE GN	Versión
Código	<a href="#">1421150000</a>	TM-I, Señalizadores conectores, 30 x 4 mm, verde
GTIN (EAN)	4050118224870	
Cantidad	240 ST	
Tipo	TM-I 12/18 MC NE RT	Versión
Código	<a href="#">1421170000</a>	TM-I, Señalizadores conectores, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, rojo
GTIN (EAN)	4050118224931	
Cantidad	240 ST	
Tipo	TM-I 12/18 MC NE WS	Versión
Código	<a href="#">1323730000</a>	TM-I, Señalizadores conectores, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, blanco
GTIN (EAN)	4050118126785	
Cantidad	240 ST	