

SAIL-VSA-5.0U-(3+PE-OB)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Datos generales para pedido

Versión	Cable para válvulas (preparado), Extremo abierto - Con. para válvulas, Tipo A (18 mm), Longitud de cable: 5 m, PUR, negro
Código	1816380500
Tipo	SAIL-VSA-5.0U-(3+PE-OB)
GTIN (EAN)	4032248307029
Cantidad	1 Pieza

SAIL-VSA-5.0U-(3+PE-OB)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 232 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos del cable

Longitud de cable	5 m	Color de revestimiento	negro
Función PE	Sí	Apto para cadena de arrastre	Sí
Sección del conductor	0.5 mm ²	Apantallado	No
Halógenos	No	Aislamiento	PP
Aceleración	5 m/s ²	Radio de flexión mín., con movimiento	10 x diámetro del cable
Radio de flexión mín., fijo	5 x diámetro del cable	Ciclos de flexión	2 Mio
Velocidad	200 m/s	Material de la funda	PUR
Longitud del conductor configurable	No	Resistencia a chispas de soldadura	No
Código de color	marrón, azul, negro, Verde/amarillo	Resistencia a la torsión	0 °/m
Gama de temperatura, fija	-50...80 °C	Resistente a las salpicaduras de soldadura	No
Gama de temperatura, móvil	-25...80 °C	Número de polos	4 (3 + PE)
Diámetro exterior	5.2 mm ± 0.2 mm		

Datos técnicos generales

Codificación	Tipo A (18 mm)	Rosca de conexión	otros
Superficie de contacto	estañado	LED	No
Versión	Extremo abierto - Con. para válvulas	Resistencia del aislamiento	109 Ω
Material de contacto	CuZn	Tensión nominal	250 V
Corriente nominal	4 A	Tipo de protección	IP67, atornillado
Grado de polución	3	Rango de temperatura caja	-25...+80 °C

Conector izquierdo

Clavija de conexión izquierda conector

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		

SAIL-VSA-5.0U-(3+PE-OB)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado



Dibujo acotado



Esquema de conexiones

