
Hoja técnica

ET S7-400-GE-A4-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Las etiquetas ET S7 no adhesivas en formato DIN-A4 sirven para la señalización de módulos S300, S400 y S7 de Siemens. Con el softwareM-Print® Pro de Weidmüller se pueden rotular individualmente con impresión láser.

- Colores primarios amarillo o cyan con impresión en negro (campos)
- Etiquetas fácilmente separables (no adhesivas)

Datos generales para pedido

Versión	LaserMark, Señalizadores de dispositivos, 251 x 11.5 mm, Siemens, amarillo
Código	1821040000
Tipo	ET S7-400-GE-A4-1
GTIN (EAN)	4032248319114
Cantidad	10 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Disponible hasta	2024-05-30T00:00:00+02:00

Hoja técnica

ET S7-400-GE-A4-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	0.1 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0039 inch
Altura	251 mm	Altura (pulgadas)	9.8819 inch
Anchura	11.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.4528 inch
Peso neto	33.1 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...80 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Color de material según código de resistencia	4	
Nº por hoja	14	
Procedimiento de impresión	Impresión láser	
Anchura	11.5 mm	
Grado inflamabilidad según UL 94	HB	
Gama de temperaturas de servicio, max.	80 °C	
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	
Color	amarillo	
Halógenos	Sí	
Material básico	Cinta de vinilo	
Número de señalizadores por unidad de embalaje	140	
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	Hoja de etiquetas
	Número de combinaciones por unidad de embalaje	10
	Número de señalizadores por combinación	14
Homologación según UL 969	No	
Impresora compatible		
Número de señalizadores por combinación	1 Label sheet = 14 Device markers	
Gama de temperaturas de servicio	-40...80 °C	
Aplicación / productor	Siemens	

Señalizadores de dispositivos

Halógenos	Sí

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Hoja técnica

ET S7-400-GE-A4-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

