

ZGB 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



EIZGB 15 es un portaetiquetas para conjuntos giratorio. El portaetiquetas se puede equipar con el señalizador de bornes y conectores dekafix 5, WS 12/5 o la etiqueta insertable ESO 15.

El ZGB 30 es un portaetiquetas para conjuntos giratorio. El portaetiquetas se puede equipar con el señalizador de bornes y conectores dekafix 5, WS 12/5 o la etiqueta insertable ESO 7.

Las etiquetas insertables y tiras de protección se encuentran en el apartado de Accesorios.

Datos generales para pedido

Versión	Señalizador de bornes, Terminal marker, 32 x 7 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, blanco
Código	1611930000
Tipo	ZGB 30
GTIN (EAN)	4008190002251
Cantidad	20 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	10.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.4134 inch
Altura	32 mm	Altura (pulgadas)	1.2598 inch
Anchura	7 mm	Anchura (pulgadas)	0.2756 inch
Peso neto	0.48 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -40...100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Color de material según código de resistencia	9
Orientación de la impresión	horizontal y vertical
Versión	Giratorio
Anchura	7 mm
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2
Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
Color	blanco
Material básico	Poliamida 66
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega Componente
Número de señalizadores por combinación	1 Component part = Terminal marker
Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C
Aplicación / productor	Weidmueller

Señalizadores

Paso en mm (P) 5.00 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

ZGB 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accesorios

www.weidmueller.com


STR tiras transparentes



Datos generales para pedido

Tipo	STR 7 F.SCHT 7	Versión	
Código	0515300000	Señalizador de bornes, Capuchón protector, 27 x 6.3 mm,	
GTIN (EAN)	4008190182175	transparente	
Cantidad	20 ST		

ESO señalizadores insertables



Datos generales para pedido

Tipo	ESO 7 DIN A4 WS	Versión	
Código	1607720000	Señalizador de bornes, Señalizadores conectores, 30 x 6.3 mm,	
GTIN (EAN)	4008190206116	blanco	
Cantidad	10 ST		
Tipo	ESO 7 DIN A4 GE	Versión	
Código	1634780000	Señalizador de bornes, Señalizadores conectores, 27 x 6.3 mm,	
GTIN (EAN)	4008190273361	amarillo	
Cantidad	10 ST		
Tipo	ESO 7 P DIN A4 GE	Versión	
Código	1670400000	Señalizador de bornes, Señalizadores conectores, 27 x 6.3 mm,	
GTIN (EAN)	4008190430726	amarillo	
Cantidad	10 ST		
Tipo	ESO 7 P DIN A4 WS	Versión	
Código	1670390000	Señalizador de bornes, Señalizadores conectores, 27 x 6.3 mm,	
GTIN (EAN)	4008190430719	blanco	
Cantidad	10 ST		