


CC 15/17 MC NE SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Los señalizadores para equipos ClipCard en formato MultiCard se utilizan para identificar instalaciones electrónicas y sistemas de conexión, ofreciendo una alternativa interesante al grabado. Gracias al formato certificado MultiCard es posible efectuar la rotulación con PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic y MC-Mobilo.

- Calidad de impresión de alta resistencia con la PrintJet para sustituir el grabado.
- Fijación universal
- Soporte (atornillable o con abrazadera)
- Guía para etiquetas (autoadhesiva oatornillable)
- Etiquetas autoadhesivas

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Versión	ClipCard, Señalizadores de dispositivos, 15 x 17 mm, Soporte CC-H 15/17, plata
Código	1876610000
Tipo	CC 15/17 MC NE SI
GTIN (EAN)	4032248467129
Cantidad	80 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	1 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0394 inch
Altura	15 mm	Altura (pulgadas)	0.5906 inch
Anchura	17 mm	Anchura (pulgadas)	0.6693 inch
Peso neto	1.21 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -40...100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención		
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso		
Huella de carbono del producto	Desde la cuna hasta la puerta	0.008 kg CO2 eq.	

Datos generales

Versión	enchufable		
Anchura	17 mm		
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2		
Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C		
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C		
Color	plata		
Halógenos	No		
Material básico	Poliamida 66		
Caracteres impresos	sin		
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	MultiCard	
Industrias recomendadas	Maquinaria		
Impresora compatible	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2		
Número de señalizadores por combinación	1 MultiCard = Device markers		
Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C		
Aplicación / productor	Soporte CC-H 15/17		

Señalizadores de dispositivos

Halógenos No

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Dibujos



Accesorios

Accesorios



Datos generales para pedido

Tipo	CC-H 15/17	Versión	
Código	1790430000	ClipCard, Accesorios, 15 x 17 mm, negro	
GTIN (EAN)	4032248215225		
Cantidad	75 ST		
Tipo	ETO CC 15/17 TRANSPAR.	Versión	
Código	1880850000	ClipCard, Accesorios, 15 x 17 mm, transparente	
GTIN (EAN)	4032248481224		
Cantidad	10 ST		
Tipo	STR CC 15/17 TRANSPARENT	Versión	
Código	1888310000	ClipCard, Accesorios, 15 x 17 mm, transparente	
GTIN (EAN)	4032248494187		
Cantidad	80 ST		
Tipo	CC-RAIL 1000	Versión	
Código	1790150000	ClipCard, Accesorios, 1000 x 17 mm, Autoadhesiva, negro	
GTIN (EAN)	4032248213610		
Cantidad	1 ST		
Tipo	CC-RAIL TRANSPARENT1000	Versión	
Código	1790160000	ClipCard, Tapa, 1000 x 19 mm, transparente	
GTIN (EAN)	4032248213627		
Cantidad	1 ST		