

**STR CC 15/27 TRANSPARENT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Similar a la ilustración

**Datos generales para pedido**

|            |  |
|------------|--|
| Versión    | ClipCard, Accesorios, 15 x 27 mm, transparente |
| Código     | <a href="#">1888290000</a>                     |
| Tipo       | STR CC 15/27 TRANSPARENT                       |
| GTIN (EAN) | 4032248494163                                  |
| Cantidad   | 80 Pieza                                       |

## STR CC 15/27 TRANSPARENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

## Dimensiones y pesos

|             |        |                        |             |
|-------------|--------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 0.5 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.0197 inch |
| Altura      | 15 mm  | Altura (pulgadas)      | 0.5906 inch |
| Anchura     | 27 mm  | Anchura (pulgadas)     | 1.063 inch  |
| Peso neto   | 0.23 g |                        |             |

## Temperaturas

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Gama de temperaturas de servicio | -20...80 °C |
|----------------------------------|-------------|

## Conformidad medioambiental del producto

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva | Conforme sin exención |
|--|-----------------------|

RoHS

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |
|------------|---------------------------------------|

## Datos generales

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Versión  | autoadhesivo              |
| Anchura  | 27 mm                     |
| Grado inflamabilidad según UL 94               | HB                        |
| Gama de temperaturas de servicio, max.         | 80 °C                     |
| Gama de temperaturas de servicio, min.         | -20 °C                    |
| Color  | transparente              |
| Halógenos                                      | No                        |
| Material básico                                | PVC                       |
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | forma de entrega          |
|  | MultiCard                 |
| Industrias recomendadas                        | Maquinaria                |
| Número de señalizadores por combinación        | 1 MultiCard = Accessories |
| Gama de temperaturas de servicio               | -20...80 °C               |

## Señalizadores de dispositivos

|           |    |
|-----------|----|
| Halógenos | No |
|-----------|----|

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |