

HDC-C-M20-SCG0.2-0.52AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



El crimpado logra una conexión eléctrica y mecánica segura entre conductor y contacto. Una conexión crimpada óptima es hermética y resistente a la corrosión.

Datos generales para pedido

Versión	Conectores industriales, Contacto crimpado, CM 20, Macho, Sección de conexión del conductor, max.: 0.52, estampado, aleación de cobre
Código	1682440000
Tipo	HDC-C-M20-SCG0.2-0.52AU
GTIN (EAN)	4008190859947
Cantidad	500 Pieza

HDC-C-M20-SCG0.2-0.52AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Peso neto	0.23 g
-----------	--------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso


Datos generales

Diámetro de contacto macho Ø	1 mm	Longitud de desaislado, conexión nominal	2.5 mm
Tipo de conexión	Conexión crimpada	Versión, conector	CM 20
Resistencia de paso	≤5 mΩ	Sección de conexión del conductor, max.	0.52 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	0.2 mm ²	Superficie	Oro
Ciclos de enchufado	≥ 500	Tipo	Macho
Material básico	aleación de cobre	Contactos	estampado
Sección de conexión del conductor	0.2 - 0.52 mm ²	Material del contacto	aleación de cobre

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		


Dibujos



Leiterquerschnitt

Abisolierlänge

0,08 - 0,20 mm ² AWG 28-24	2,5+0,5 mm
0,20 - 0,52 mm ² AWG 24-20	2,5+0,5 mm



Accesorios

Destornillador de pala plana



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada con cuña redonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, punta de cromo superior, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

Tipo	SDS 0.6X3.5X100	Versión	
Código	9008330000	Destornillador, Destornillador	
GTIN (EAN)	4032248056286		
Cantidad	1 ST		