
LM MT300 60/36 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- Etiquetas adhesivas de poliéster
- Indicado para impresión láser en DIN A4
- Resistente a la abrasión
- Alta resistencia al calor
- Para identificar aparatos de conexión y módulos de cualquier tipo
- También se puede rotular con bolígrafo o con rotulador STI

Datos generales para pedido

Versión	LaserMark, Señalizadores de dispositivos, 36 x 60 mm, blanco
Código	<u>1686431044</u>
Tipo	LM MT300 60/36 WS
GTIN (EAN)	4008190494131
Cantidad	10 Pieza



LM MT300 60/36 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Hom	വറ	aacı	ones

ROHS

Dimensiones y pesos				
Profundidad	0.08 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0031 inch	
Altura	36 mm	Altura (pulgadas)	1.4173 inch	
Anchura	60 mm	Anchura (pulgadas)	2.3622 inch	

Conformidad

11.5 g

Temperaturas

Peso neto

Gama de temperaturas de servicio -40...150 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Adhesivos	Adhesivo de acrilato	
Color de material según código de resistencia	9	
Nº por hoja	21	
Procedimiento de impresión	Impresión láser	
Versión	autoadhesivo	
Anchura	60 mm	
Grado inflamabilidad según UL 94	НВ	
Gama de temperaturas de servicio, max.	150 °C	
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	
Color	blanco	
Halógenos	No	
Material básico	Poliéster, sin PVC	
Caracteres impresos	sin	
Número de señalizadores por unidad de embalaje	210	
Número de señalizadores por unidad de	forma de entrega	Hoja de etiquetas
embalaje	Número de combinaciones por unidad de embalaje	10
	Número de señalizadores por combinación	21
Homologación según UL 969	Sí	
Número de señalizadores por combinación	1 Label sheet = 21 Device markers	
Gama de temperaturas de servicio	-40150 °C	

Señalizadores de dispositivos

Halógenos	No	

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29

Fecha de creación 14.11.2025 06:52:09 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos

LM MT300 60/36 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Hoja técnica

Dibujos

LM MT300 60/36 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

