

## MOPL K1 N FE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Similar a la ilustración



Abbildung ähnlich

Serie K Klippon®, accesorios

### Datos generales para pedido

Versión	Klippon K (caja de aluminio vacía), Placa de montaje, Placa de montaje, Altura: 52 mm, Anchura: 61 mm, Profundidad: 3 mm, Material básico: Chapa de acero, cincada, cincado, plata
Código	<a href="#">1905280000</a>
Tipo	MOPL K1 N FE
GTIN (EAN)	4032248524426
Cantidad	1 Pieza

## MOPL K1 N FE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

### Dimensiones y pesos

Profundidad	3 mm	Profundidad (pulgadas)	0.1181 inch
Altura	52 mm	Altura (pulgadas)	2.0472 inch
Anchura	61 mm	Anchura (pulgadas)	2.4016 inch
Medida de fijación, altura	26 mm	Medida de fijación, anchura	52 mm
Peso neto	27 g		

### Temperaturas

Temperatura de servicio
-------------------------

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos generales

Espesor del material	2 mm	Superficie	cincado
Material básico	Chapa de acero, cincada		

### Datos generales Accesorios

Espesor del material	2 mm	Superficie	cincado
Material básico	Chapa de acero, cincada	Medida de fijación, anchura	52 mm
Medida de fijación, altura	26 mm		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

## MOPL K1 N FE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accesorios

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### TS 15



Serie K Klippon®, accesorios

### Datos generales para pedido

Tipo	TS15X5 ST K1	Versión	
Código	<a href="#">8000003883</a>	Carril, TS 15, Anchura: 60 mm, sin coliso, Acero, chapado en zinc	
GTIN (EAN)	4050118653328	galvanizado y pasivado	
Cantidad	20 ST		