


**MARKO-C. 50X50X50 B/DR.****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Datos generales para pedido**

Versión	Señalizadores de equipos, Señalizadores de dispositivos, 50 x 50 mm, amarillo
Código	<a href="#">1700540001</a>
Tipo	MARKO-C. 50X50X50 B/DR.
GTIN (EAN)	4008190894306
Cantidad	10 Pieza

**MARKO-C. 50X50X50 B/DR.**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	0.05 mm	Profundidad (pulgadas)	0.002 inch
Altura	50 mm	Altura (pulgadas)	1.9685 inch
Anchura	50 mm	Anchura (pulgadas)	1.9685 inch
Peso neto	0.6 g		

**Temperaturas**

Gama de temperaturas de servicio	-29...80 °C
----------------------------------	-------------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
----------------------------------------	-----------------------

RoHS

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos generales**

Adhesivos	Acrílico polímero permanente						
Color de material según código de resistencia	4						
Versión	autoadhesivo						
Anchura	50 mm						
Gama de temperaturas de servicio, max.	80 °C						
Gama de temperaturas de servicio, min.	-29 °C						
Color	amarillo						
Material básico	Fibra, forrada con acrílico						
Color de impresión	negro						
Caracteres impresos	Símbolo						
Número de señalizadores por unidad de embalaje	70						
Número de señalizadores por unidad de embalaje	<table><tr><td>forma de entrega</td><td>Hoja de etiquetas</td></tr><tr><td>Número de combinaciones por unidad de embalaje</td><td>10</td></tr><tr><td>Número de señalizadores por combinación</td><td>7</td></tr></table>	forma de entrega	Hoja de etiquetas	Número de combinaciones por unidad de embalaje	10	Número de señalizadores por combinación	7
forma de entrega	Hoja de etiquetas						
Número de combinaciones por unidad de embalaje	10						
Número de señalizadores por combinación	7						
Número de señalizadores por combinación	1 Label sheet = 7 Device markers						
Gama de temperaturas de servicio	-29...80 °C						
Aviso legal	Triángulo con rayo						

**Clasificaciones**

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**MARKO-C. 50X50X50 B/DR.**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**

---

