

HDC-KIT-HE 06.101

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Los kits HDC son juegos de piezas estándar para fabricar un conector completo.

Por lo general, los juegos HDC se componen de conector macho, conector hembra, capota, base abierta y prensostopas.

Weidmüller pone a su disposición un surtido de las combinaciones más usuales de conectores con roscas métricas o PG.

El nivel de conexión de conductores está realizado con elementos roscados. Todos los elementos de conexión brida-tornillo están equipados con un muelle protector de alambre.

Datos generales para pedido

Versión	RockStar® HDC - Kits-Conectores industriales, Kit, HE, Tamaño de instalación: 3, Polos: 6, Conexión brida-tornillo, 500 V, 24 A, Fundición inyectada de aluminio, PG 16
Código	1712660000
Tipo	HDC-KIT-HE 06.101
GTIN (EAN)	4008190947897
Cantidad	1 Pieza

HDC-KIT-HE 06.101

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Peso neto	388.68 g
-----------	----------

Temperaturas

Temperatura límite	-40 °C ... 100 °C
--------------------	-------------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
---	-----------------------

Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
-------------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

SCIP	bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076
------	--------------------------------------

Datos generales

Material capotas	Fundición inyectada de aluminio	Superficie	Esmalte en polvo
------------------	---------------------------------	------------	------------------

Tipo de protección	IP65	Serie	HE
--------------------	------	-------	----

Carcasas EMC	No	Material elemento de bloqueo	Acero inoxidable
--------------	----	------------------------------	------------------

Versión

Dimensiones de las entradas de cable	PG 16	Número de entradas de cable en la parte 1 superior
--------------------------------------	-------	--

Número de entradas de cable en la parte 0 lateral		Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo
---	--	------------------	-------------------------

Versión, sistema de cierre	Enclavamiento longitudinal en la parte inferior
----------------------------	---

Junta	NBR
-------	-----

BG	3
----	---

Datos generales

Número de polos	6	Tipo de conexión PE	Conexión brida-tornillo
-----------------	---	---------------------	-------------------------

Tamaño de instalación	3	Prensaestopas	PG 16
-----------------------	---	---------------	-------

Material básico	Fundición inyectada de aluminio	Serie	HE
-----------------	---------------------------------	-------	----

Tensión nominal (DIN EN 61984)	500 V	Corriente nominal (DIN EN 61984)	24 A
--------------------------------	-------	----------------------------------	------

BG	3
----	---

Versión

Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo	Tamaño de instalación	3
------------------	-------------------------	-----------------------	---

Sección de conexión del conductor, max.	2.5 mm ²	Sección de conexión del conductor, min. 0.5 mm ²
---	---------------------	---

Superficie	Esmalte en polvo	Par de apriete máx. contacto principal	0.55 Nm
------------	------------------	--	---------

Material básico	Fundición inyectada de aluminio	Par de apriete mín. contacto principal	0.5 Nm
-----------------	---------------------------------	--	--------

BG	3
----	---

HDC-KIT-HE 06.101

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC-KIT-HE 06.101

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

HDC COS



Se suministran diferentes accesorios adecuados a los conectores Weidmüller. Entre ellos están las codificaciones para los conectores.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC COS 16	Versión
Código	1431000000	Conectores industriales, Accesorios, Sistema de codificación
GTIN (EAN)	4008190052706	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC COS 24	Versión
Código	1430900000	Conectores industriales, Accesorios, Sistema de codificación
GTIN (EAN)	4008190077228	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC COS 32	Versión
Código	1430800000	Conectores industriales, Accesorios, Sistema de codificación
GTIN (EAN)	4008190176181	
Cantidad	1 ST	

SPB



Se suministran diferentes accesorios adecuados a los conectores Weidmüller. Entre ellos están las codificaciones para los conectores.

Datos generales para pedido

Tipo	SPB-M 3	Versión
Código	1203600000	Conectores industriales, Accesorios, Perno de cierre
GTIN (EAN)	4008190120047	
Cantidad	100 ST	