

SAI-SCREWTY TOOL BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



La herramienta ideal para cualquier aplicación Screwty® es la herramienta multipropósito ideal para apretar todos los cables de actuador y sensores comunes. Screwty® facilita el trabajo con conectores redondos de difícil acceso. Permite aflojar y atornillar conectores simplemente girando con un esfuerzo reducido. Screwty® es una solución única y global que se adapta a la mayoría de los conductores y conectores de otros fabricantes (más del 90%). Screwty® se compone de una empuñadura con un adaptador estándar de 1/4 de pulgada. Por lo tanto, puede utilizarse para todos los tamaños: para los conectores enchufables M12 y M8 redondos, así como para los conectores personalizables M12F y M8F y para todos los conectores M23.

Datos generales para pedido

Versión	Bolting tool
Código	1939170000
Tipo	SAI-SCREWTY TOOL BOX
GTIN (EAN)	4032248615490
Cantidad	1 Pieza
Embalaje	Estuche de plástico + conector de forma

SAI-SCREWTY TOOL BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto	1320 g
-----------	--------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
---	-------------

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Destornilladores y llaves

Instalación del par de apriete máx.	7 Nm	Instalación del par de apriete min.	0.5 Nm
-------------------------------------	------	-------------------------------------	--------

Indicación importante

Información de producto	<p>Incluido en el pedido:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Destornillador dinamométrico 0,5-1,7 Nm + ayuda de ajuste • Destornillador dinamométrico 2,0-7,0 Nm • Cuchilla intercambiable de 1/4 de pulgada • Accesorio M8 para líneas moldeadas • Accesorio M8F para conectores personalizables • Accesorio M12 para líneas moldeadas • Accesorio M12F para conectores personalizables • Juego de puntas: <ul style="list-style-type: none"> Torx T8 / T10 / T20 / T25 Llave Allen 2.5 / 3.0 / 4.0 Estrella PH0 / PH1 / PH2 Ranurado 0.5x3.0 / 0.6x3.5 / 0.8x4.0 • Estuche de plástico + conector de forma
-------------------------	--

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		