

Conectores de fibra óptica LC para conectores Var.1 / 4 /  
14

**Datos generales para pedido**

Versión	Conecotor LC, Conecotor macho 2 LC, Monomodo
Código	<a href="#">1962790000</a>
Tipo	IE-PI-2LC-SM
GTIN (EAN)	4032248644872
Cantidad	10 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2025-04-08T00:00:00+02:00

## Datos técnicos

## Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

## Dimensiones y pesos

Profundidad	59 mm	Profundidad (pulgadas)	2.3228 inch
Altura	10.3 mm	Altura (pulgadas)	0.4055 inch
Anchura	13.15 mm	Anchura (pulgadas)	0.5177 inch
Peso neto	20.2 g		

## Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación	Humedad	0...85 % de humedad rel.

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
---------------------------------------------	-----------------------

Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## Datos generales

Descripción del artículo	Conejero macho 2 LC, Monomodo	Color	otros
Material capotas	Fundición inyectada de cinc PBT	Humedad	0...85 % de humedad rel.
Tipo de protección	IP67 con carcasa	Ciclos de enchufado	1000
Composición	Conejeros macho y conectores para base de las variantes 1, 4 y 14.	Tipo de fibra	Monomodo
Atenuación por inserción	≤ 0,5 dB	Conexión 1	LC
Conexión 2	Conex. crimpada	Pérdida de retorno	≥ 40 dB
Material manguito	Zirconia		

## Normas generales


Conejero norma	IEC 61754-20
----------------	--------------

## Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

## Dibujos

### Dibujo acotado



## Accesorios

### ...para conectores de fibra óptica SC, ST y LC



#### GOF

- Para conectores de fibra óptica SC/ST, IP 20 e IP67
- Para conectores de fibra óptica LC e IP 67

#### POF

- Para conectores de fibra óptica de polímero SC/ST, IP20 e IP67
- Para conectores SC/ST e IP67 para cable de fibra óptica, Profinet, móvil

#### Datos generales para pedido

Tipo	IE-CT-LC-GOF	Versión
Código	<a href="#">9205330000</a>	Herramienta para prensar, Conexión crimpada hexagonal
GTIN (EAN)	4032248725465	
Cantidad	1 ST	