

# **VP M50 K54**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Similar a la ilustración







Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

### Datos generales para pedido

Versión	VPK (tapón ciego de plástico), Tapón, cerrado, M 50, 14 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Código	<u>1776960000</u>
Tipo	VP M50 K54
GTIN (EAN)	4032248156405
Cantidad	10 Pieza



# **VP M50 K54**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

Homo	logaciones	

ROHS

Dimensiones y pesos				
Altura	5 mm	Altura (pulgadas)	0.1968 inch	
Longitud	8.5 mm	Longitud (pulgadas)	0.3346 inch	
Diámetro	50 mm	Espesor de pared, mín.	0.5 mm	
Espesor de pared, máx.	13 mm	Peso neto	13.2 g	

Conformidad

### **Temperaturas**

Temperatura de servicio -40 °C...100 °C

# Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	a Conforme sin exención	
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso	

# **Datos generales**

Diámetro de la cabeza	56.00 mm	Tipo de protección con GWDR	IP65
Grado inflamabilidad según UL 94 V-2		Gama de temperaturas de servicio, max	100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min40 °C		Paso de rosca	1.5 mm
Halógenos	No	Tipo de protección	IP54
Prensaestopas	Métrico	Material básico	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Diámetro del anillo obturador	50.00 mm	Tuerca (externa)	M 50
Longitud de rosca	14 mm		

# Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-33	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Versión del catálogo / Dibujos

Hoja técnica

# **VP M50 K54**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dibujos



### **VP M50 K54**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



### Tuercas de bloqueo de plástico, color gris



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

### Datos generales para pedido

Tipo SKMU M50 - K GR Versión

Código 1772500000 SKMU PA (contratuerca de plástico), Contratuerca, M 50, 8 mm,

GTIN (EAN) 4032248130245 Polyamid 6 (PA6 - GF30)

Cantidad 10 ST

#### Junta hermética de neopreno: GWDR NP



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

### Datos generales para pedido

Tipo GWDR M50-NP Versión
Código 1736280000 GWDR NP (junta hermética - neopreno), Anillo para junta, M 50,
GTIN (EAN) 4008190956073 Neopreno
Cantidad 20 ST

# Junta hermética de polietileno: GWDR PO



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

### Datos generales para pedido

9-	, and a particular par		
Tipo	GWDR M50-PO	Versión	
Código	<u>1777980000</u>	GWDR PO (junta hermética - polietileno), Anillo para junta, M 50,	
GTIN (EAN)	4032248158249	Polietileno	
Cantidad	50 ST		

Fecha de creación 11.11.2025 11:25:36 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos 4