

## SAI-ADAPT-M12/M8 4P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Los adaptadores M8/M12 y M12/M8 permiten aplicar rápidamente el tamaño de conector.

### Datos generales para pedido

Versión	Conectores Y, M12 / M8
Código	<a href="#">1990560000</a>
Tipo	SAI-ADAPT-M12/M8 4P
GTIN (EAN)	4050118376388
Cantidad	1 Pieza

## SAI-ADAPT-M12/M8 4P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULus) E307231

### Dimensiones y pesos

Peso neto 13 g

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

### Datos de conexión

Salida individual 1 - conector enchufable Conector macho M12 Salida individual 2 - conector enchufable Conector hembra M8

Par de apriete M12: 0,8 Nm, M8: 0,5 Nm

### Datos técnicos conectores de libre configuración

Número de polos 4 Codificación M12 = codificación A, M8 = ninguno

Tensión nominal 24 V Corriente nominal 4 A

Tipo de protección IP67 Grado de polución 3

Material del anillo roscado Fundición inyectada de cinc, niquelado Rango de temperatura caja -25...+85 °C

### Normas

Conector norma IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104

### Datos generales

Número de polos 4 Codificación M12 = codificación A, M8 = ninguno

Rosca de conexión M12 / M8 Tensión nominal 24 V

Corriente nominal 4 A Tipo de protección IP67

Grado de polución 3 Conexión 1 M12/M8

Conexión 2 Tornillo Rango de temperatura caja -25...+85 °C

diámetro externo del conductor -

### Clasificaciones

ETIM 8.0 EC002925 ETIM 9.0 EC002925

ETIM 10.0 EC002925 ECLASS 14.0 27-44-01-06

ECLASS 15.0 27-44-01-06


SAI-ADAPT-M12/M8 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Dibujos

Dibujo acotado



Esquema de conexiones

