

IE-FC-IP-PWB/1D9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

FrontCom® Vario integra varias funciones en un único marco. El sistema es fácil de instalar y puedes elegir entre una amplia gama de módulos de datos, señales y alimentación. Además de ser ultracompacto, FrontCom® ofrece una serie de características de producto único que van a permitir que la planificación de proyectos y las actividades de trabajo sean seguras, rápidas y se adapten a los cambios. Asimismo, el sistema FrontCom® Vario cuenta con un atractivo diseño de carcasa que ofrece la resistencia a los golpes más elevada y que cumple por completo los requisitos del tipo de protección IP 65.

Datos generales para pedido

Versión	FrontCom, Placa conectora, no apantallado
Código	2003350000
Tipo	IE-FC-IP-PWB/1D9
GTIN (EAN)	4050118387407
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus)	E223801

Dimensiones y pesos

Altura	19.5 mm	Altura (pulgadas)	0.7677 inch
Anchura	51.5 mm	Anchura (pulgadas)	2.0276 inch
Longitud	90.5 mm	Longitud (pulgadas)	3.563 inch
Peso neto	13.5 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Conectores

Conejero Sub-D 9 polos / VGA / HDMI	1	Alimentación de conector grande	1
-------------------------------------	---	---------------------------------	---

Datos generales

Tipo de producto	Placa conectora, no apantallado	Material	Policarbonato PC
------------------	---------------------------------	----------	------------------

Normas generales

Núm. de certificación (cURus)	E223801	Núm. de certificación (CSA)	2000039-80039714
-------------------------------	---------	-----------------------------	------------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ETIM 10.0	EC000456	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		


IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado



IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Conecadores hembra de alimentación



FrontCom® Vario integra varias funciones en un único marco. El sistema es fácil de instalar y puedes elegir entre una amplia gama de módulos de datos, señales y alimentación. Además de ser ultracompacto, FrontCom® ofrece una serie de características de producto único que van a permitir que la planificación de proyectos y las actividades de trabajo sean seguras, rápidas y se adapten a los cambios. Asimismo, el sistema FrontCom® Vario cuenta con un atractivo diseño de carcasa que ofrece la resistencia a los golpes más elevada y que cumple por completo los requisitos del tipo de protección IP 65.

Datos generales para pedido

Tipo	IE-FCI-PWB-AU	Versión
Código	1450830000	FrontCom, Alimentación de conector grande, Tipo I, Conector hembra,
GTIN (EAN)	4050118255591	AU, 15 A
Cantidad	1 ST	
Tipo	IE-FCI-PWB-AU-10A	Versión
Código	1546590000	FrontCom, Alimentación de conector grande, Tipo I, Conector hembra,
GTIN (EAN)	4050118351842	AU, 10 A
Cantidad	1 ST	
Tipo	IE-FCI-PWB-CH	Versión
Código	1450780000	FrontCom, Alimentación de conector grande, Tipo J, Conector
GTIN (EAN)	4050118255553	hembra, CH
Cantidad	1 ST	
Tipo	IE-FCI-PWB-CN	Versión
Código	1450790000	FrontCom, Alimentación de conector grande, Tipo I, Conector hembra,
GTIN (EAN)	4050118255386	CN
Cantidad	1 ST	
Tipo	IE-FCI-PWB-FR/B/CZ	Versión
Código	2426700000	FrontCom, Alimentación de conector grande, Tipo E, Conector
GTIN (EAN)	4050118435139	hembra, FR, CZ
Cantidad	1 ST	
Tipo	IE-FCI-PWB-DE	Versión
Código	1450730000	FrontCom, Alimentación de conector grande, Tipo F, Conector
GTIN (EAN)	4050118255546	hembra, DE
Cantidad	1 ST	
Tipo	IE-FCI-PWB-DE-OR	Versión
Código	1554000000	FrontCom, Alimentación de conector grande, Tipo F, Conector
GTIN (EAN)	4050118360806	hembra, DE, naranja
Cantidad	1 ST	
Tipo	IE-FCI-PWB-FR	Versión
Código	1450750000	FrontCom, Alimentación de conector grande, Tipo E, Conector
GTIN (EAN)	4050118255706	hembra, FR
Cantidad	1 ST	
Tipo	IE-FCI-PWB-FR-OR	Versión
Código	2007230000	FrontCom, Alimentación de conector grande, Tipo E, Conector
GTIN (EAN)	4050118392135	hembra, FR, naranja
Cantidad	1 ST	
Tipo	IE-FCI-PWB-GB	Versión
Código	1450770000	FrontCom, Alimentación de conector grande, Tipo G, Conector
GTIN (EAN)	4050118255577	hembra, GB
Cantidad	1 ST	

IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesos

Tipo	IE-FCI-PWB-IND	Versión
Código	2500710000	FrontCom, Alimentación de conector grande, Tipo D, Conector
GTIN (EAN)	4050118526745	hembra, IN
Cantidad	1 ST	
Tipo	IE-FCI-PWB-ISR	Versión
Código	2531060000	FrontCom, Alimentación de conector grande, Tipo H, Conector
GTIN (EAN)	4050118541175	hembra, ISR
Cantidad	1 ST	

Signal - D-SUB

FrontCom® Vario integra varias funciones en un único marco. El sistema es fácil de instalar y puedes elegir entre una amplia gama de módulos de datos, señales y alimentación. Además de ser ultracompacto, FrontCom® ofrece una serie de características de producto único que van a permitir que la planificación de proyectos y las actividades de trabajo sean seguras, rápidas y se adapten a los cambios. Asimismo, el sistema FrontCom® Vario cuenta con un atractivo diseño de carcasa que ofrece la resistencia a los golpes más elevada y que cumple por completo los requisitos del tipo de protección IP 65.

Datos generales para pedido

Tipo	IE-FCI-D9-FF	Versión
Código	1450840000	FrontCom, Conector de señal Sub-D, 9 polos, Hembra / hembra
GTIN (EAN)	4050118255737	
Cantidad	1 ST	
Tipo	IE-FCI-D9-FM	Versión
Código	1450850000	FrontCom, Conector de señal Sub-D, 9 polos, Conector macho, Conector hembra
GTIN (EAN)	4050118255713	
Cantidad	1 ST	
Tipo	IE-FCI-D9-FS	Versión
Código	1450870000	FrontCom, Conector de señal Sub-D, 9 polos, Conector hembra / conexión por soldadura
GTIN (EAN)	4050118255393	
Cantidad	1 ST	

Señal - VGA, HDMI, DP

FrontCom® Vario integra varias funciones en un único marco. El sistema es fácil de instalar y puedes elegir entre una amplia gama de módulos de datos, señales y alimentación. Además de ser ultracompacto, FrontCom® ofrece una serie de características de producto único que van a permitir que la planificación de proyectos y las actividades de trabajo sean seguras, rápidas y se adapten a los cambios. Asimismo, el sistema FrontCom® Vario cuenta con un atractivo diseño de carcasa que ofrece la resistencia a los golpes más elevada y que cumple por completo los requisitos del tipo de protección IP 65.

IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	IE-FCI-HD15-FF	Versión
Código	1556290000	FrontCom, Acoplador VGA, Conector de señal VGA/HD15, Hembra /
GTIN (EAN)	4050118369755	hembra
Cantidad	1 ST	
Tipo	IE-FCI-HDMI-FF	Versión
Código	2003390000	FrontCom, Acoplador HDMI, Conector HDMI, Hembra / hembra
GTIN (EAN)	4050118387414	
Cantidad	1 ST	

Destornillador de pala plana




Destornillador para tornillos de cabeza ranurada con cuña redonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, punta de cromo superior, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

Tipo	SDS 0.4X2.5X75	Versión
Código	9009030000	Destornillador, Destornillador
GTIN (EAN)	4032248266944	
Cantidad	1 ST	

Sin imprimir



El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.

Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc. Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Datos generales para pedido

Tipo	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Versión
Código	1736181044	ESG, Señalizadores de dispositivos x 20 mm, PA 66, Color: blanco,
GTIN (EAN)	4008190985950	enchufable
Cantidad	200 ST	

Accesorios para FrontCom Vario**Datos generales para pedido**

Tipo	IE-FC-PWPC	Versión
Código	1450820000	FrontCom, Protección contra contacto, Marco único
GTIN (EAN)	4050118255584	
Cantidad	1 ST	