

EM 8/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



El señalizador EM 8/30 está indicado para la señalización del ángulo de fijación lateral WEW 35/2 y ZEW 35/2, y también para el portaetiquetas para conjuntos de bornes de la serie W. El EM 8/30 puede ser equipado con etiquetas insertables ESO 7/ESO 7P. Esta caja garantiza una alta protección de la impresión ante las influencias ambientales.

Las etiquetas insertables se encuentran en el apartado de Accesorios.

Datos generales para pedido

Versión	EM, Terminal marker, 32.4 x 7.2 mm, Paso en mm (P): 7.20 Weidmüller, transparente
Código	1806120000
Tipo	EM 8/30
GTIN (EAN)	4032248275298
Cantidad	50 Pieza

EM 8/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	3 mm	Profundidad (pulgadas)	0.1181 inch
Altura	32.4 mm	Altura (pulgadas)	1.2756 inch
Anchura	7.2 mm	Anchura (pulgadas)	0.2835 inch
Peso neto	0.6 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...80 °C
----------------------------------	-------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
RoHS	

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos generales

Orientación de la impresión	horizontal	
Anchura	7.2 mm	
Grado inflamabilidad según UL 94	HB	
Gama de temperaturas de servicio, max.	80 °C	
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	
Color	transparente	
Halógenos	No	
Material básico	Polipropileno	
Caracteres impresos	sí	
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	Componente
Número de señalizadores por combinación	1 Component part = Terminal marker	
Gama de temperaturas de servicio	-40...80 °C	
Aplicación / productor	Weidmüller	

Señalizadores

Paso en mm (P)	7.20 mm
----------------	---------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		


EM 8/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Sin imprimir



Los señalizadores ELS MultiCard son adecuados para la impresión con PrintJet, plotter o SMark. Además, la impresión a color con PrintJet ADVANCED permite obtener una llamativa señalización de cables y regletas de bornes con grandes posibilidades.

ELS 6/30 para utilizar con señalizadores para cables WKM 8/30 o con portaetiquetas de conjunto EM8/30
 ELS 7/40 para utilizar con portaetiquetas de conjunto SchT5S

ELS 16/40 para utilizar con señalizadores para cables WKM 18/43 o con portaetiquetas de conjunto SchT5
 Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	ELS 6/30 MC NE WS	Versión
Código	1045570000	ELS, Señalizadores conectores, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, blanco
GTIN (EAN)	4032248779475	
Cantidad	80 ST	
Tipo	ELS 6/30 MC NE GE	Versión
Código	1045580000	ELS, Señalizadores conectores, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4032248779482	
Cantidad	80 ST	

ELS 6/30



ELS

Las etiquetas ELS son etiquetas insertables especiales y no adhesivas para señalizadores para cables WKM o portaetiquetas de conjunto. El poliéster mate, fino y resistente a las roturas ofrece una señalización muy buena y una legibilidad excelente. La solución, que se utiliza junto con manguitos WKM hidrófobos, garantiza una identificación especialmente duradera de los cables incluso en entornos exigentes.

Datos generales para pedido

Tipo	ELS 6/30 MM WS	Versión
Código	2009980000	ELS, Señalizadores conectores, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, blanco
GTIN (EAN)	4050118396850	
Cantidad	3000 ST	
Tipo	ELS 6/30 MM GE	Versión
Código	2010620000	ELS, Señalizadores conectores, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4050118397178	
Cantidad	3000 ST	

Accessories**ESO señalizadores insertables****Datos generales para pedido**

Tipo	ESO 7 DIN A4 WS	Versión
Código	1607720000	Señalizador de bornes, Señalizadores conectores, 30 x 6.3 mm,
GTIN (EAN)	4008190206116	blanco
Cantidad	10 ST	
Tipo	ESO 7 DIN A4 GE	Versión
Código	1634780000	Señalizador de bornes, Señalizadores conectores, 27 x 6.3 mm,
GTIN (EAN)	4008190273361	amarillo
Cantidad	10 ST	
Tipo	ESO 7 P DIN A4 GE	Versión
Código	1670400000	Señalizador de bornes, Señalizadores conectores, 27 x 6.3 mm,
GTIN (EAN)	4008190430726	amarillo
Cantidad	10 ST	
Tipo	ESO 7 P DIN A4 WS	Versión
Código	1670390000	Señalizador de bornes, Señalizadores conectores, 27 x 6.3 mm,
GTIN (EAN)	4008190430719	blanco
Cantidad	10 ST	