


CC 15/17 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración



Los señalizadores para equipos ClipCard en formato MultiCard se utilizan para identificar instalaciones electrónicas y sistemas de conexión, ofreciendo una alternativa interesante al grabado. Gracias al formato certificado MultiCard es posible efectuar la rotulación con PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic y MC-Mobilo.

- Calidad de impresión de alta resistencia con la PrintJet para sustituir el grabado.
- Fijación universal
- Soporte (atornillable o con abrazadera)
- Guía para etiquetas (autoadhesiva oatornillable)
- Etiquetas autoadhesivas

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Versión	ClipCard, Señalizadores de dispositivos, 15 x 17 mm, Soporte CC-H 15/17, bajo demanda
Código	1876620000
Tipo	CC 15/17 MC SDR
GTIN (EAN)	4032248467136
Cantidad	16 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	1 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0394 inch
Altura	15 mm	Altura (pulgadas)	0.5906 inch
Anchura	17 mm	Anchura (pulgadas)	0.6693 inch
Peso neto	2.88 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C
----------------------------------	--------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención	
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso	
Huella de carbono del producto	Desde la cuna hasta la puerta	0.012 kg CO2 eq.

Datos generales

Procedimiento de impresión	Laser MC	
Versión	enchufable	
Anchura	17 mm	
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	
Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C	
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	
Color	bajo demanda	
Halógenos	No	
Material básico	Poliamida 66	
Color de impresión	negro	
Caracteres impresos	Requiere archivo M-Print PRO	
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	MultiCard
Impresora compatible	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2	
Número de señalizadores por combinación	1 MultiCard = Device markers	
Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C	
Aplicación / productor	Soporte CC-H 15/17	

Señalizadores de dispositivos

Halógenos	No
-----------	----

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Dibujos



Accesorios

Accesorios



Datos generales para pedido

Tipo	CC-H 15/17	Versión	
Código	1790430000		ClipCard, Accesorios, 15 x 17 mm, negro
GTIN (EAN)	4032248215225		
Cantidad	75 ST		
Tipo	ETO CC 15/17 TRANSPAR.	Versión	
Código	1880850000		ClipCard, Accesorios, 15 x 17 mm, transparente
GTIN (EAN)	4032248481224		
Cantidad	10 ST		
Tipo	STR CC 15/17 TRANSPARENT	Versión	
Código	1888310000		ClipCard, Accesorios, 15 x 17 mm, transparente
GTIN (EAN)	4032248494187		
Cantidad	80 ST		
Tipo	CC-RAIL 1000	Versión	
Código	1790150000		ClipCard, Accesorios, 1000 x 17 mm, Autoadhesiva, negro
GTIN (EAN)	4032248213610		
Cantidad	1 ST		
Tipo	CC-RAIL TRANSPARENT1000	Versión	
Código	1790160000		ClipCard, Tapa, 1000 x 19 mm, transparente
GTIN (EAN)	4032248213627		
Cantidad	1 ST		