

CC 15/60 K MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Los señalizadores para equipos ClipCard en formato MultiCard se utilizan para identificar instalaciones electrónicas y sistemas de conexión, ofreciendo una alternativa interesante al grabado. Gracias al formato certificado MultiCard es posible efectuar la rotulación con PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic y MC-Mobilo.

- Calidad de impresión de alta resistencia con la PrintJet para sustituir el grabado.
- Fijación universal
- Soporte (atornillable o con abrazadera)
- Guía para etiquetas (autoadhesiva o atornillable)
- Etiquetas autoadhesivas

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Versión	ClipCard, Señalizadores de dispositivos, 15 x 60 mm, bajo demanda
Código	1877320000
Tipo	CC 15/60 K MC SDR
GTIN (EAN)	4032248467952
Cantidad	8 Pieza

CC 15/60 K MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	1.2 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0472 inch
Altura	15 mm	Altura (pulgadas)	0.5906 inch
Anchura	60 mm	Anchura (pulgadas)	2.3622 inch
Peso neto	2.5 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...60 °C
----------------------------------	-------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---------------------------------------------	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Huella de carbono del producto	Desde la cuna hasta la puerta	0.022 kg CO2 eq.
--------------------------------	-------------------------------	------------------

Datos generales

Adhesivos	Cinta adhesiva por ambos lados
-----------	--------------------------------

Procedimiento de impresión	Laser MC
----------------------------	----------

Versión	autoadhesivo
---------	--------------

Anchura	60 mm
---------	-------

Grado inflamabilidad según UL 94	V-2
----------------------------------	-----

Gama de temperaturas de servicio, max.	60 °C
----------------------------------------	-------

Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
----------------------------------------	--------

Color	bajo demanda
-------	--------------

Halógenos	No
-----------	----

Material básico	Poliamida 66
-----------------	--------------

Color de impresión	negro
--------------------	-------

Caracteres impresos	Requiere archivo M-Print PRO
---------------------	------------------------------

Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	MultiCard
------------------------------------------------	------------------	-----------

Impresora compatible	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2
----------------------	-----------------------------------------------------------

Número de señalizadores por combinación	1 MultiCard = Device markers
-----------------------------------------	------------------------------

Gama de temperaturas de servicio	-40...60 °C
----------------------------------	-------------

Señalizadores de dispositivos

Halógenos	No
-----------	----

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

CC 15/60 K MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



CC 15/60 K MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Accesories****Datos generales para pedido**

Tipo	ETO CC 15/60 TRANSPAR.	Versión
Código	1880840000	ClipCard, Accesorios, 15 x 60 mm, transparente
GTIN (EAN)	4032248481217	
Cantidad	10 ST	