

MOPL K2 N FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



Serie K Klippon®, accesorios

Datos generales para pedido

Versión	Klippon K (caja de aluminio vacía), Placa de montaje, Placa de montaje, Altura: 52 mm, Anchura: 91 mm, Profundidad: 3 mm, Material básico: Chapa de acero, cincada, cincado, plata
Código	1905270000
Tipo	MOPL K2 N FE
GTIN (EAN)	4032248524433
Cantidad	1 Pieza

MOPL K2 N FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	3 mm	Profundidad (pulgadas)	0.1181 inch
Altura	52 mm	Altura (pulgadas)	2.0472 inch
Anchura	91 mm	Anchura (pulgadas)	3.5827 inch
Medida de fijación, altura	26 mm	Medida de fijación, anchura	82 mm
Peso neto	46 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos generales

Espesor del material	2 mm	Superficie	cincado
Material básico	Chapa de acero, cincada		

Datos generales Accesorios

Espesor del material	2 mm	Superficie	cincado
Material básico	Chapa de acero, cincada	Medida de fijación, anchura	82 mm
Medida de fijación, altura	26 mm		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

MOPL K2 N FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**TS 15**

Serie K Klippon®, accesorios

**Datos generales para pedido**

Tipo	TS15X5 ST K2	Versión
Código	8000003884	Carril, TS 15, Anchura: 90 mm, sin coliso, Acero, chapado en zinc
GTIN (EAN)	4050118652505	galvanizado y pasivado
Cantidad	20 ST	