

PRO COM DISPLAY 7S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Los módulos de comunicación de conector macho de Weidmüller permiten a los componentes individuales intercambiar datos relevantes con la nube. Esto sienta las bases para la optimización selectiva del proceso mediante la monitorización de estado y la capacidad de control remoto; factores que desempeñan un papel decisivo en el aumento de la eficiencia, la calidad, la estabilidad del proceso y la disponibilidad. Los módulos de comunicación están diseñados según el grado de protección IP20, se pueden manejar sin herramientas y se pueden adaptar de forma flexible a distintos protocolos de comunicación personalizables.

Datos generales para pedido

Versión	Communication module
Código	2466960000
Tipo	PRO COM DISPLAY 7S
GTIN (EAN)	4050118481808
Cantidad	1 Pieza

PRO COM DISPLAY 7S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E258476
N.º de certificado (cULusEX)	E470829

Dimensiones y pesos

Profundidad	33.6 mm	Profundidad (pulgadas)	1.3228 inch
Altura	74.4 mm	Altura (pulgadas)	2.9291 inch
Anchura	34 mm	Anchura (pulgadas)	1.3386 inch
Peso neto	36 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-25 °C...70 °C
-------------------------------	-------------------------	----------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP	d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800

Datos generales

Tipo de protección	IP20		
MTTF	De conformidad con la norma	SN 29500	
	Tiempo de funcionamiento (horas), mín.	2505000 h	
	Temperatura ambiente	40 °C	
	Ciclo de trabajo	100 %	

Seguridad eléctrica (normas aplicadas)

Protección contra corrientes peligrosas	Acc. to VDE0106-101	Transformadores de seguridad para fuentes de alimentación conmutadas	Conforme a la norma EN 61558-2-16
---	---------------------	--	-----------------------------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ETIM 10.0	EC001604	ECLASS 14.0	27-24-26-08
ECLASS 15.0	27-24-26-08		

PRO COM DISPLAY 7S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dibujos

www.weidmueller.com

