

## ETO CC 30/60 TRANSPAR.

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Similar a la ilustración

### Datos generales para pedido

|            |  |
|------------|--|
| Versión    | ClipCard, Accesorios, 30 x 60 mm, transparente |
| Código     | <a href="#">1934440000</a>                     |
| Tipo       | ETO CC 30/60 TRANSPAR.                         |
| GTIN (EAN) | 403224859097 1                                 |
| Cantidad   | 10 Pieza                                       |

## ETO CC 30/60 TRANSPAR.

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Dimensiones y pesos

|             |        |                        |             |
|-------------|--------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 1 mm   | Profundidad (pulgadas) | 0.0394 inch |
| Altura      | 30 mm  | Altura (pulgadas)      | 1.1811 inch |
| Anchura     | 60 mm  | Anchura (pulgadas)     | 2.3622 inch |
| Peso neto   | 10.8 g |                        |             |

### Temperaturas

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Gama de temperaturas de servicio | -40...100 °C |
|----------------------------------|--------------|

### Conformidad medioambiental del producto

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                 |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

### Datos generales

|  |                              |           |
|--|------------------------------|-----------|
| Adhesivos                                      | Acrílico polímero permanente |           |
| Nº por hoja                                    | 27                           |           |
| Versión  | autoadhesivo                 |           |
| Anchura  | 60 mm                        |           |
| Grado inflamabilidad según UL 94               | V-2                          |           |
| Gama de temperaturas de servicio, max.         | 100 °C                       |           |
| Gama de temperaturas de servicio, min.         | -40 °C                       |           |
| Color  | transparente                 |           |
| Halógenos                                      | No                           |           |
| Material básico                                | Cinta de poliéster           |           |
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | forma de entrega             | MultiCard |
| Industrias recomendadas                        | Maquinaria                   |           |
| Número de señalizadores por combinación        | 1 MultiCard = Accessories    |           |
| Gama de temperaturas de servicio               | -40...100 °C                 |           |

### Señalizadores de dispositivos

|           |    |
|-----------|----|
| Halógenos | No |
|-----------|----|

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

