

## AP 90 OR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



El RS 100 Profi te ofrece una solución flexible para tus necesidades de montaje, ya que permite tanto la instalación en carril DIN como el montaje en pared. Esta versatilidad facilita la integración en distintos entornos y aplicaciones. La carcasa puede utilizarse con el estándar de PCB Eurocard.

El perfil puede cortarse a medida, lo que permite adaptarlo con precisión a tus requisitos específicos. Para componentes especialmente pesados, se pueden utilizar pies de bloqueo adicionales para mejorar la estabilidad y, con ello, aumentar la seguridad de la instalación.

Otra característica práctica es la posibilidad de utilizar un perfil de cubierta para proteger componentes de gran tamaño.

### Datos generales para pedido

Versión	Tapa final, RS 90 naranja, Tapa final ambos lados, Anchura: 12.3 mm
Código	<a href="#">1961880000</a>
Tipo	AP 90 OR
GTIN (EAN)	4032248642434
Cantidad	20 Pieza

## AP 90 OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Profundidad	19.8 mm	Profundidad (pulgadas)	0.7795 inch
Altura	86.4 mm	Altura (pulgadas)	3.4016 inch
Anchura	12.3 mm	Anchura (pulgadas)	0.4843 inch
Peso neto	2.45 g		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención  
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos del material

Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Materiales aislantes	PA 66
Grupo de materiales aislantes	I	Superficie	no probado
Material básico	PA 66	Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)	600 ≤ CTI

### Datos generales

Color	naranja	Tipo de protección	IPO0
Carta de colores (similar)	RAL 2000	Capacidad de sellado	No

### Indicación importante

Información de producto El artículo dejará de estar disponible en breve. Por favor, no realices más diseños. Las series de perfiles RS 70 y RS 100 pueden usarse como alternativa.

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

