

IE-PH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Conecotor HDC según IEC 61076-3-106 Var.5 de metal,
carcasa vacía

Datos generales para pedido

Versión	Carcasa vacía, Caja de conector, Variante 5 según IEC 61076-3-106, IP67
Código	1962540000
Tipo	IE-PH-V05M
GTIN (EAN)	4032248644674
Cantidad	10 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E316369

Dimensiones y pesos

Profundidad	78 mm	Profundidad (pulgadas)	3.0709 inch
Altura	26.7 mm	Altura (pulgadas)	1.0512 inch
Anchura	26.7 mm	Anchura (pulgadas)	1.0512 inch
Peso neto	76.9 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6bl, 6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Datos generales

Color	otros	Material capotas	Fundición inyectada de aluminio
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	750

Normas generales


Conejero norma	IEC 61076-3-106 Var. 5	N.º de certificado (cULus)	E316369
----------------	------------------------	----------------------------	---------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Dibujos

Dibujo acotado



IE-PH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

RJ45



Insertos RJ45 para conectores enchufables ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC y cajas de conexiones IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Datos generales para pedido

Tipo	IE-PI-RJ45-FH	Versión
Código	1962730000	Conector macho RJ45 IDC, Conector macho RJ45 sin herramientas,
GTIN (EAN)	4032248654017	TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-PI-RJ45-TH	Versión
Código	1962720000	Conector macho RJ45 IDC, Conector macho RJ45 crimpado
GTIN (EAN)	4032248644834	
Cantidad	10 ST	

Tapas protectoras del polvo



Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

Datos generales para pedido

Tipo	IE-PP-V05M	Versión
Código	1968920000	Base ,96 tapa de protección
GTIN (EAN)	4032248692668	
Cantidad	10 ST	

Carcasa vacía



Conector HDC según IEC 61076-3-106 Var.5 de metal, carcasa vacía

IE-PH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Datos generales para pedido**

Tipo	IE-PH-AD-V05M-RJ45	Versión
Código	1993540000	Spare insert holder, Variant 5 to IEC 61076-3-106
GTIN (EAN)	4050118378610	
Cantidad	1 ST	