### **IE-BI-LCD-SM-C**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Conectores de fibra óptica LC para conectores Var.1 / 4 / 14

#### Datos generales para pedido

Conector LC, Juego de bridas LC-Duplex, Monomodo
111000
<u>1962880000</u>
IE-BI-LCD-SM-C
4032248645077
10 Pieza



### **IE-BI-LCD-SM-C**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Datos técnicos**

ROHS	Conformidad		
Dimensiones y pesos			
Profundidad	30 mm	Profundidad (pulgadas)	1.1811 inch
Altura	13.2 mm	Altura (pulgadas)	0.5197 inch
Anchura	15.6 mm	Anchura (pulgadas)	0.6142 inch
Peso neto	0.79 g		
Temperaturas			
Temperatura de almacenamiento		Temperatura de servicio	-40 °C70 °C
Temperatura de colocación		Humedad	085 % de humedad rel
Conformidad medioambienta	al del producto		
Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención		
RoHS			
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1	1 % en peso	
Datos generales			
Descripción del artículo	Juego de bridas LC-Duplex,	Color	otros
Material capotas	Monomodo  Fundición inyectada de cinc PBT	Humedad	085 % de humedad re
Tipo de protección	IP67 con carcasa	Ciclos de enchufado	1000
Composición	Conectores macho y conectores para base de las variantes 1, 4 y 14.	Tipo de fibra	Monomodo
Atenuación por inserción	≤ 0,5 dB	Conexión 1	LC Duplex
Conexión 2	LC Duplex	Pérdida de retorno	≥ 40 dB
Normas generales		_	
Conector norma	IEC 61754-20		
Clasificaciones			
ETIM 6.0	EC000752	ETIM 7.0	EC000752
ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
	EC000752	ECLASS 9.1	19-17-01-16
⊢ H M / 1 O O	LUUUU/32	LULAGG S. I	
	19-17-01-16	FCLASS 110	10_17_01 16
ETIM 10.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	19-17-01-16 19-17-01-16	ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	19-17-01-16 19-17-01-16

Versión del catálogo / Dibujos

## Hoja técnica

### **IE-BI-LCD-SM-C**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dibujos

#### Dibujo acotado



#### **IE-BI-LCD-SM-C**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

#### ...para conectores de fibra óptica SC, ST y LC



#### **GOF**

- Para conectores de fibra óptica SC/ST, IP 20 e IP67
- Para conectores de fibra óptica LC e IP 67 POF
- Para conectores de fibra óptica de polímero SC/ST, IP20 e IP67
- Para conectores SC/ST e IP67 para cable de fibra óptica, Profinet, móvil

Datos ge	Jatos generales para pedido				
Tipo	IE-CT-LC-GOF	Versión			
Código	9205330000	Herramienta para prensar, Conexión crimpada hexagonal			
GTIN (EAN)	4032248725465				
Cantidad	1 ST				

4 Versión del catálogo / Dibujos